

## Produktdatenblatt

### Contour Unimouse - Maus - USB, 2.4 GHz - Slate



Produktbeschreibung: Contour Unimouse - Maus - ergonomisch - Infrarot - 7 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Slate

Gruppe: Zeigegeräte  
 Hersteller: Contour Design  
 Hersteller Artikel Nr: UNIMOUSE-WL  
 EAN: 0743870001080

#### Marketing:

Abwechslung der Körperhaltung ist ein entscheidendes Element der Ergonomie. Deswegen wurde die Unimouse so gestaltet, dass Sie die 4 Tasten auf individuelle, verstellbare und bequeme Weise nutzen können. Sie wechseln die Position fließend bei der Arbeit und vermeiden damit Überlastung einzelner Muskeln oder Bänder. Fixierte Arbeitshaltung gehört der Vergangenheit an.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Contour Unimouse - Maus - USB, 2.4 GHz - Slate
Gerätetyp	Maus - ergonomisch
Anschluss technik	Kabellos - USB, 2.4 GHz
Farbe	Slate
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.3 cm x 11.9 cm x 5.6 cm
Gewicht	141.5 g
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie	Infrarot
Anzahl Tasten	7
Leistung	Echtzeit-Empfindlichkeit in Schritten von 1 dpi einstellbar, 800/1000/1200/1400/1600/1800/2000/2200/2400/2800 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, Batterieanzeige, Ein/Aus-Schalter, 6 programmierbare Tasten, einstellbarer Neigungswinkel, abnehmbares Micro-USB-Kabel, Pixart PMW 3330 optischer Gamingsensor, Daumenstütze ATS (Articulating Thumb Support), "Smart Sleep" Batterie-System

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Maus
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design	Ja

## Produktdatenblatt

Breite	7.3 cm
Tiefe	11.9 cm
Höhe	5.6 cm
Gewicht	141.5 g
Farbe	Slate
<b>Eingabegerät</b>	
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	USB, 2.4 GHz
Max. Betriebsabstand	Bis zu 8 m
Movement Detection Technologie	Infrarot
Anzahl Tasten	7
Leistung	Echtzeit-Empfindlichkeit in Schritten von 1 dpi einstellbar, 800/1000/1200/1400/1600/1800/2000/2200/2400/2800 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, Batterieanzeige, Ein/Aus-Schalter, 6 programmierbare Tasten, einstellbarer Neigungswinkel, abnehmbares Micro-USB-Kabel, Pixart PMW 3330 optischer Gamingsensor, Daumenstütze ATS (Articulating Thumb Support), "Smart Sleep" Batterie-System
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Micro-USB-Kabel, USB-auf-Micro-USB-Adapter
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Part 15 Class B; USB 2.0
<b>Batterie</b>	
Technologie	Lithium-Polymer
Kapazität	470 mAh
Betriebszeit (bis zu)	3 Monate