

Produktdatenblatt

APC Back-UPS Pro 1500 - USV - 865 Watt - 1500 VA

Produktbeschreibung: APC Back-UPS Pro 1500 - USV - Wechselstrom 230 V - 865 Watt - 1500 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 6

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte
 Hersteller: Schneider Electric
 Hersteller Artikel Nr: BR1500G-GR
 EAN: 0731304286875

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	APC Back-UPS Pro 1500 - USV - 865 Watt - 1500 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	13 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	865 Watt / 1500 VA
Ausgabeanschlusstellen	3 x Stromversorgung (Überspannung) ; 3 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	3 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.2 cm x 38.2 cm x 30.1 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	USV - extern
Stromversorgungsgerät	
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Angaben zu	3 x Stromversorgung (Überspannung) ; 3 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
Ausgangsleistungsanschlüssen	Stromversorgung (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V 50/60 Hz
Leistungskapazität	865 Watt / 1500 VA
Überspannungsschutz für	Netzwerk - RJ-45 ; Telefonleitung - RJ-11
Datenleitungen	
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	420 Joules

Produktdatenblatt

Batterie	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	3 min bei Vollast
Ladezeit	8 Stunden
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Stromkabel - integriert - 1.8 m USB-Kabel - extern
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige
Kennzeichnung	UL 1363, RoHS, REACH
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuscentwicklung	45 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	11.2 cm
Tiefe	38.2 cm
Höhe	30.1 cm
Gewicht	13 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	23.5 cm
Transporttiefe	49 cm
Transporthöhe	39 cm
Transportgewicht	13.8 kg