

Produktdatenblatt

WD Desktop Everyday WDBH2D0020HNC - Festplatte - 2 TB - SATA 6Gb/s

Produktbeschreibung: WD Desktop Everyday WDBH2D0020HNC - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 64 MB

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Western Digital
 Hersteller Artikel Nr: WDBH2D0020HNC-ERSN
 EAN: 0718037815770



Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	WD Desktop Everyday WDBH2D0020HNC - Festplatte - 2 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern - IntelliPower, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie
Kapazität	2 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergrösse	64 MB
Merkmale	IntelliPower, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht	700 g
Lokalisierung	Mittlerer Osten, Afrika, Europa

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	2 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	64 MB
Byte pro Sektor	512
Merkmale	IntelliPower, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, S.M.A.R.T.
Breite	101.6 mm
Tiefe	147 mm
Höhe	26.1 mm
Gewicht	700 g

Produktdatenblatt

Leistung	
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Software & Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Verschiedenes	
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	RoHS, WEEE
Lokalisierung	Mittlerer Osten, Afrika, Europa