

be quiet! Silent Base 600 - Tower - ATX



Produktbeschreibung:	be quiet! Silent Base 600 - Tower - ATX - ohne Netzteil - Schwarz - USB/Audio
Gruppe:	Systemgehäuse
Hersteller:	Listan
Hersteller Artikel Nr:	BG006
EAN:	4260052184431

Marketing:

be quiet! ist weltweit bekannt als Hersteller für technologisch-fortschrittliche und extrem leise PC-Komponenten. Getreu dem Motto "Form-follows-Function" bietet das PC-Gehäuse Silent Base 600 die perfekte Symbiose aus flüsterleisem Betrieb, herausragender Kühlleistung, anwenderfreundlicher Konzeption und großzügigem Platzangebot für anspruchsvolle High-End-Hardware. Durch die gezielte Kombination aus einzigartiger Luftstromführung und zahlreichen geräuschkämpfenden Materialien ist das Silent Base 600 ein erstklassiges Gehäuse, ideal für High-End Gaming und leise Systeme.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	be quiet! Silent Base 600 - Tower - ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Tower
Farbe	Schwarz
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x Kopfhörer 1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX
Systemgehäuse-Merkmale	Geräuschreduzierung, vibrationsdämpfendes Laufwerkgehäuse, manuelle Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, Seitenwandstaubfilter, austauschbarer Staubfilter, Vibrationsdämpfung, Frontstaubfilter, CPU-Aussparung, bodenmontierter PSU-Halter, Kabelführungssystem, herausnehmbarer HDD-Käfig, Staubfilter unten, Luftstromkanäle, werkzeuglose Einschübe, für Flüssigkeitskühlung geeignet, belüftete Seitenwand
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23 cm x 49.5 cm x 49.3 cm
Gewicht	7.84 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Tower
Max. Mainboard-Größe	ATX

Produktdatenblatt

Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte	6
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	3
Farbe	Schwarz
Kühlsystem	Vorderseite: 140 x 140 x 25 mm Lüfter x 1 / 900 U/min / 94.9 m³/h (55,8 CFM) / 17.1 dBA / Pure Wing 2 Rückseite: 120 x 120 x 25 mm Lüfter x 1 / 1200 U/min / 70.9 m³/h (41,7 CFM) / 16.8 dBA / Pure Wing 2 Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 Vorderseite: 140 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU-Kühlers	167 mm
Maximale Länge Videokarte	413 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Geräuschreduzierung, vibrationsdämpfendes Laufwerkgehäuse, manuelle Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, Seitenwandstaubfilter, austauschbarer Staubfilter, Vibrationsdämpfung, Frontstaubfilter, CPU-Aussparung, bodenmontierter PSU-Halter, Kabelführungssystem, herausnehmbarer HDD-Käfig, Staubfilter unten, Luftstromkanäle, werkzeuglose Einschübe, für Flüssigkeitskühlung geeignet, belüftete Seitenwand
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	3 (gesamt)/ 3 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	7
Schnittstellen	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x Kopfhörer - mini-jack 1 x Mikrofon - mini-jack
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Zubehörschublade
Kennzeichnung	RoHS
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen und Gewicht	
Breite	23 cm
Tiefe	49.5 cm
Höhe	49.3 cm
Gewicht	7.84 kg