

Produktdatenblatt

CORSAIR Value Select - DDR4 - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - ungepuffert



Produktbeschreibung: CORSAIR Value Select - DDR4 - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC

Gruppe: RAM
 Hersteller: CORSAIR
 Hersteller Artikel Nr: CMSO16GX4M1A2133C15
 EAN: 0843591068147,5712505743072

Marketing:

Corsair ValueSelect DDR4 SODIMM Speichermodule wurden entwickelt, um die Industrienormen zu übertreffen und so bestmögliche Kompatibilität mit praktisch allen Intel-PCs der sechsten Generation zu garantieren.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CORSAIR Value Select - DDR4 - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - ungepuffert
Produkttyp	RAM-Speicher
Kapazität	16 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	2133 MHz (PC4-17000)
Latenzzeiten	CL15 (15-15-15-36)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
Spannung	1.2 V

Ausführliche Details	
Allgemein	
Kapazität	16 GB
Erweiterungstyp	Generisch
Speicher	
Typ	DRAM
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit	2133 MHz (PC4-17000)
Latenzzeiten	CL15 (15-15-15-36)
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Besonderheiten	Ungepuffert
Spannung	1.2 V
RAM-Leistung	SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36 Tested - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36

Produktdatenblatt

Verschiedenes

Farbkategorie

Schwarz