

Produktdatenblatt

ASUS BC-12D2HT - DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk - Serial ATA - intern



Produktbeschreibung: ASUS BC-12D2HT - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM / BDXL - 12x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz

Gruppe: Datenträgerlaufwerke
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90DD0230-B20010
 EAN: 4716659524359

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS BC-12D2HT - DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk - Serial ATA - intern
Gerätetyp	DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk - intern
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	Serial ATA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.6 cm x 17 cm x 4.2 cm
Gewicht	680 g
Optischer Speicher	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM / BDXL - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit	48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit	48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien	24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Medienzuführungstyp	Tablett

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk - intern
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	Serial ATA
Breite	14.6 cm
Tiefe	17 cm
Höhe	4.2 cm
Gewicht	680 g
Optischer Speicher	

Produktdatenblatt

Typ	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM / BDXL - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit	48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit	48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien	24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Unterstützte Aufnahmemodi	Packet Writing, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medienformate	CD-ROM, DVD-Video
Unterstützte Medientypen	CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-RE TL, BD-R LTH, DVD-ROM DL
Medienzuführungstyp	Tablett
Zugriffszeit	160 ms (DVD), 150 ms (CD), 180 ms (BD), 180 ms (BD DL)
Funktionen	Horizontal/vertikal montierbar, E-Green Engine-Technologie, Disc Encryption, Kennwortschutz, M-DISC-Unterstützung, Drag and Burn
Erweiterung/Konnektivität	
Kompatibles Schaltfeld	5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Verschiedenes	
Verpackung	Retail
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	E-Green, CyberLink Power2Go 8
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 10
Details der Systemanforderungen	Pentium D - 3.4 GHz - RAM: 1 GB - HDD: 10 GB
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% (nicht kondensierend)