

### ASUS BW-16D1H-U PRO - BD-RE-Laufwerk - SuperSpeed USB 3.0 - extern



Produktbeschreibung: ASUS BW-16D1H-U PRO - Laufwerk -  
BD-RE - 16x2x12x - SuperSpeed USB 3.0 -  
extern - Schwarz

Gruppe: Datenträgerlaufwerke  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90DD01L0-M69000  
 EAN: 4716659921622

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS BW-16D1H-U PRO - BD-RE-Laufwerk - SuperSpeed USB 3.0 - extern
Gerätetyp	BD-RE-Laufwerk - extern
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	SuperSpeed USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.5 cm x 24.3 cm x 6.3 cm
Gewicht	1.16 kg
Optischer Speicher	BD-RE
Lesegeschwindigkeit	48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit	48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 16x (BD-R) / 12x (BD-R DL) / 6x (BD-R TL) / 6x (BD-R QL) / 6x (BD-R LTH)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien	24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL)

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	BD-RE-Laufwerk - extern
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	SuperSpeed USB 3.0
Breite	16.5 cm
Tiefe	24.3 cm
Höhe	6.3 cm
Gewicht	1.16 kg
<b>Optischer Speicher</b>	
Typ	BD-RE
Lesegeschwindigkeit	48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)

## Produktdatenblatt

Schreibgeschwindigkeit	48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 16x (BD-R) / 12x (BD-R DL) / 6x (BD-R TL) / 6x (BD-R QL) / 6x (BD-R LTH)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien	24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL)
Unterstützte Aufnahmemodi	Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medienformate	CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video, BD-Video
Unterstützte Medientypen	CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-RE TL, BD-R LTH, DVD-ROM DL
Zugriffszeit	150 ms (CD), 170 ms (DVD), 180 ms (BD), 180 ms (BD DL)
Funktionen	Horizontal/vertikal montierbar, Magic Cinema Technology, M-DISC-Unterstützung, Disc Encryption II
Produktzertifizierungen	Video CD
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x USB 3.0
<b>Stromversorgung</b>	
Typ	Netzteil
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	CyberLink PowerBackup, ASUS WebStorage, CyberLink InstantBurn 5, CyberLink Power2Go 8, CyberLink PowerDVD 12
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Details der Systemanforderungen	Pentium D - 3.4 GHz - RAM: 1 GB
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% (nicht kondensierend)