

Dell - Festplatte - 1.2 TB - SAS 12Gb/s



Produktbeschreibung: Dell - Festplatte - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für PowerEdge T330, T430, T630; PowerEdge R330, R430, R530, R630, R730, T440

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Dell
 Hersteller Artikel Nr: 400-AJPC
 EAN: 0884116213062,4053162995888,5397063836857

Marketing:

Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 1,2 TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10,000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dell - Festplatte - 1.2 TB - SAS 12Gb/s
Typ	Festplatte - Hot-Swap
Kapazität	1.2 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger)
Schnittstelle	SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate	1.2 GBps
Spindelgeschwindigkeit	10000 rpm
Entwickelt für	PowerEdge T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5"); PowerVault MD1400; PowerEdge R330 (3.5"), R430 (3.5"), R530 (3.5"), R630 (3.5"), R730 (3.5"), R730xd (3.5"), T440 (3.5")

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - Hot-Swap
Kapazität	1.2 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SAS 12Gb/s
Leistung	
Übertragungsrate Laufwerk	1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit	10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SAS 12 Gb/s

Produktdatenblatt

Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell PowerEdge T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5") ; Dell PowerVault MD1400 ; Dell EMC PowerEdge R330 (3.5"), R430 (3.5"), R530 (3.5"), R630 (3.5"), R730 (3.5"), R730xd (3.5"), T440 (3.5")