

## Produktdatenblatt

### Gigabyte GT 1030 OC 2G - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB

Produktbeschreibung: Gigabyte GT 1030 OC 2G - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 - DVI, HDMI

Gruppe: Videokarten  
 Hersteller: GIGABYTE  
 Hersteller Artikel Nr: GV-N1030OC-2GI  
 EAN: 4719331301699

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Gigabyte GT 1030 OC 2G - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 3.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GT 1030
Speicher	2 GB GDDR5
Core Clock	1290 MHz
Boost-Takt	1544 MHz
Effektiver Speichertakt	6008 MHz
Speicherschnittstelle	64-Bit
Max Auflösung	4096 x 2160
Anzahl der max. unterstützten	2
Bildschirme	
Schnittstellen	DVI-D ; HDMI
API-Unterstützung	DirectX 12, OpenGL 4.5
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.68 cm x 16.77 cm x 11.12 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 3.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GT 1030
Core Clock	1290 MHz
Boost-Takt	1544 MHz
Max Auflösung	4096 x 2160 bei 60 Hz
Anzahl der max. unterstützten	2
Bildschirme	
Schnittstellen	DVI-D ; HDMI
API-Unterstützung	DirectX 12, OpenGL 4.5



## Produktdatenblatt

---

Besonderheiten	Ultra Durable 2, angepasster 80-mm-GIGABYTE-Kühler, Gold plated HDMI, NVIDIA GameWorks, AORUS Graphics Engine
<b>Speicher</b>	
Grösse	2 GB
Technologie	GDDR5 SDRAM
Effektive Taktrate	6008 MHz
Busbreite	64-Bit
<b>Systemanforderungen</b>	
Erforderliche Leistungsversorgung	300 W
<b>Verschiedenes</b>	
Breite	2.68 cm
Tiefe	16.77 cm
Höhe	11.12 cm