

## Produktdatenblatt

### ASUS GT1030-SL-2G-BRK - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB

Produktbeschreibung: ASUS GT1030-SL-2G-BRK - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0  
Low-Profile - DVI, HDMI - ohne Lüfter

Gruppe: Videokarten  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90YV0AT0-M0NA00  
 EAN: 0889349743331,4712900743333

#### Marketing:

Die ASUS GeForce GT 1030 ist die neue, hervorragende Grafikkarte von ASUS. Das speziell entwickelte, hocheffiziente 0dB-Kühl-Design leitet die Wärme absolut geräuschlos ab, so dass die ASUS GT 1030 die optimale Lösung für schlanke HTPC-Systeme (Home-Theater PC) ist. Exklusive AUTO-EXTREME-Technologie für Premium-Qualität und höchste Zuverlässigkeit. Zusätzlich ist die Grafikkarte mit GPU Tweak II für intuitive Performance-Optimierungen ausgestattet.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS GT1030-SL-2G-BRK - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB
Gerätetyp	Grafikkarten - Low-Profile
Bustyp	PCI Express 3.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GT 1030
Speicher	2 GB GDDR5
Core Clock	1266 MHz
Boost-Takt	1506 MHz
CUDA-Kerne	384
Effektiver Speichertakt	6008 MHz
Speicherschnittstelle	64-Bit
Informationen zur max. Auflösung	DVI: 1920 x 1200
Schnittstellen	DVI-D (Single-Link)   HDMI
API-Unterstützung	DirectX 12, OpenGL 4.5
Ohne Lüfter	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4 cm x 17.3 cm x 6.9 cm



Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Grafikkarten - Low-Profile - ohne Lüfter
Bustyp	PCI Express 3.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GT 1030
Core Clock	1266 MHz

## Produktdatenblatt

Boost-Takt	1506 MHz
CUDA-Kerne	384
Informationen zur max. Auflösung	DVI: 1920 x 1200
Schnittstellen	DVI-D (Single-Link)   HDMI
API-Unterstützung	DirectX 12, OpenGL 4.5
Besonderheiten	Native HDMI, ASUS 0-dB-Wärmelösung, Nvidia PhysX-Ready, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, AUTO-EXTREME-Technologie, HDCP
<b>Speicher</b>	
Grösse	2 GB
Technologie	GDDR5 SDRAM
Effektive Taktrate	6008 MHz
Busbreite	64-Bit
<b>Verschiedenes</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, ASUS GPU Tweak II
Breite	4 cm
Tiefe	17.3 cm
Höhe	6.9 cm