

Produktdatenblatt

Dell - Festplatte - 600 GB - SAS 12Gb/s

Produktbeschreibung: Dell - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für PowerEdge C6420, R340, R440, R640, R6415, R740, R740xd, R7415, R7425, R840, R940 (2.5")



Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Dell
 Hersteller Artikel Nr: 400-ATIN
 EAN: 0884116289128,5397184036105,57111783920427

Marketing:

Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 600 GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 15.000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dell - Festplatte - 600 GB - SAS 12Gb/s
Typ	Festplatte - Hot-Swap - erweitertes Format 512n
Kapazität	600 GB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate	1.2 GBps
Spindelgeschwindigkeit	15000 rpm
Merkmale	Erweitertes Format 512n
Entwickelt für	PowerEdge C6420 (2.5"), R340 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R6415 (2.5"), R740 (2.5"), R740xd (2.5"), R7415 (2.5"), R7425 (2.5"), R840 (2.5"), R940 (2.5")

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - Hot-Swap
Kapazität	600 GB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SAS 12Gb/s
Merkmale	Erweitertes Format 512n
Leistung	
Übertragungsrate Laufwerk	1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit	15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität	

Produktdatenblatt

Schnittstellen	1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell EMC PowerEdge C6420 (2.5"), R340 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R6415 (2.5"), R740 (2.5"), R740xd (2.5"), R7415 (2.5"), R7425 (2.5"), R840 (2.5"), R940 (2.5")