

## Produktdatenblatt

### ASUS GT1030-2G-BRK - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB

Produktbeschreibung: ASUS GT1030-2G-BRK - Grafikkarten - GF  
GT 1030 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0  
Low-Profile - HDMI, DisplayPort

Gruppe: Videokarten  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90YV0AT2-M0NA00  
 EAN: 4712900910223



#### Marketing:

Die ASUS GeForce GT 1030 ist die hervorragende Grafikkarte von ASUS. Exklusive Auto-Extreme-Technologie bietet Premium-Qualität und höchste Zuverlässigkeit. Zusätzlich ist die Grafikkarte mit GPU Tweak II für intuitive Performance-Optimierungen ausgestattet.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS GT1030-2G-BRK - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB
Gerätetyp	Grafikkarten - Low-Profile
Bustyp	PCI Express 3.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GT 1030
Speicher	2 GB GDDR5
Core Clock	1266 MHz
Boost-Takt	1506 MHz
CUDA-Kerne	384
Effektiver Speichertakt	6008 MHz
Speicherschnittstelle	64-Bit
Max Auflösung	7680 x 4320
Schnittstellen	DisplayPort   HDMI
API-Unterstützung	DirectX 12, OpenGL 4.5
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.1 cm x 16.9 cm x 6.9 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Grafikkarten - Low-Profile
Bustyp	PCI Express 3.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GT 1030
Core Clock	1266 MHz
Boost-Takt	1506 MHz
CUDA-Kerne	384
Max Auflösung	7680 x 4320
Schnittstellen	DisplayPort   HDMI

## Produktdatenblatt

---

API-Unterstützung	DirectX 12, OpenGL 4.5
Besonderheiten	Native HDMI, Nvidia PhysX-Ready, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, Super Alloy Power II-Technologie, AUTO-EXTREME-Technologie, GPU Tweak II, HDCP
<b>Speicher</b>	
Grösse	2 GB
Technologie	GDDR5 SDRAM
Effektive Taktrate	6008 MHz
Busbreite	64-Bit
<b>Verschiedenes</b>	
Software inbegriffen	Bildschirmtreiber, ASUS GPU Tweak II
Breite	2.1 cm
Tiefe	16.9 cm
Höhe	6.9 cm