

# Produktdatenblatt

## ASUS CERBERUS-GTX1050TI-O4G - OC Edition - Grafikkarten - GF GTX 1050 Ti - 4 GB

Produktbeschreibung: ASUS CERBERUS-GTX1050TI-O4G - OC Edition - Grafikkarten - GF GTX 1050 Ti - 4 GB GDDR5 - PCIe 3.0 - DVI, HDMI, DisplayPort

Gruppe: Videokarten  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90YV0A74-M0NA00  
 EAN: 0889349927298,4712900927290

### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS CERBERUS-GTX1050TI-O4G - OC Edition - Grafikkarten - GF GTX 1050 Ti - 4 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 3.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Speicher	4 GB GDDR5
Core Clock	1366 MHz
Boost-Takt	1480 MHz
CUDA-Kerne	768
Effektiver Speichertakt	7008 MHz
Speicherschnittstelle	128-bit
Max Auflösung	7680 x 4320
Schnittstellen	DVI-D ; DisplayPort ; HDMI
API-Unterstützung	OpenGL 4.5
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.8 cm x 20.3 cm x 11.5 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 3.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Core Clock	1366 MHz
Boost-Takt	1480 MHz
CUDA-Kerne	768
Max Auflösung	7680 x 4320
Schnittstellen	DVI-D ; DisplayPort ; HDMI
API-Unterstützung	OpenGL 4.5

## Produktdatenblatt

Besonderheiten	Dual Fan Design, Super Alloy Power II-Technologie, AUTO-EXTREME-Technologie, 3+1 Phase Power Design, Patented Wing-Blade IP5X-Certified Fans, GPU Tweak II, HDCP
<b>Speicher</b>	
Grösse	4 GB
Technologie	GDDR5 SDRAM
Effektive Taktrate	7008 MHz
Busbreite	128-bit
<b>Verschiedenes</b>	
Software inbegriffen	Bildschirmtreiber, ASUS GPU Tweak II, XSplit Gamecaster (14 Tage Premium-Lizenz), WTFast Gamers Private Network (6-Monate-Premium-Lizenz)
Kennzeichnung	IP5X, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Breite	3.8 cm
Tiefe	20.3 cm
Höhe	11.5 cm