

CORSAIR Crystal Series 570X RGB - Midi Tower - ATX



Produktbeschreibung:	CORSAIR Crystal Series 570X RGB - Midi Tower - ATX - ohne Netzteil (ATX) - Schwarz, glänzend - USB/Audio
Gruppe:	Systemgehäuse
Hersteller:	CORSAIR
Hersteller Artikel Nr:	CC-9011126-WW
EAN:	0843591063111

Marketing:

Das gesamte Gehäuse besteht aus perfekt gehärtetem Glas und gewährt freien Blick auf jede Komponente Ihres Systems einschließlich drei SP120 RGB-LED-Lüftern und einem integrierten LED-Controller. Das CORSAIR Crystal 570X ist benutzerfreundlich und leicht zu reinigen: Es ermöglicht die werkzeuglose Installation von Laufwerken und bietet an drei Punkten Zugang zu den Staubfiltern. Sie benötigen deutlich weniger Zeit für Einrichtung und Wartung und können Ihren PC schneller nutzen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CORSAIR Crystal Series 570X RGB - Midi Tower - ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Midi Tower
Farbe	Schwarz, glänzend
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer 1 x Mikrofon 1 x USB 3.1
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX
Systemgehäuse-Merkmale	Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, hinterer Staubfilter, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, RGB-Beleuchtung, unterstützt 120/240/280 mm Radiator oben, unterstützt 120/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung	ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.4 cm x 48 cm x 51.2 cm
Gewicht	10.76 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Midi Tower
Max. Mainboard-Größe	ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung	ATX
Anzahl interner Einbauschächte	4

Produktdatenblatt

Produktmaterial	Stahl, Temperglas
Farbe	Schwarz, glänzend
Kühlsystem	Vorderseite: 120 mm Lüfter x 3 / Unterstützung für 2 140-mm-Lüfter Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU-Kühlers	170 mm
Maximale Länge Videokarte	370 mm
Maximallänge der Stromversorgung	225 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, hinterer Staubfilter, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, RGB-Beleuchtung, unterstützt 120/240/280 mm Radiator oben, unterstützt 120/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	7
Schnittstellen	2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer - mini-jack 1 x Mikrofon - mini-jack 1 x USB 3.1 - USB-C
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen und Gewicht	
Breite	23.4 cm
Tiefe	48 cm
Höhe	51.2 cm
Gewicht	10.76 kg