

Transcend StoreJet 25H3 - Festplatte - 4 TB - USB 3.1 Gen 1

Produktbeschreibung:	Transcend StoreJet 25H3 - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.1 Gen 1 - 256-Bit-AES - Marineblau
Gruppe:	Festplatten
Hersteller:	Transcend
Hersteller Artikel Nr:	TS4TSJ25H3B
EAN:	0760557840596



Marketing:

Die externe USB 3.1 Gen 1 Festplatte StoreJet 25H3 vereint die hervorragende Leistung von USB 3.1 Gen 1 mit einer hohen Speicherkapazität, einem hübschen Design und einer dreistufigen Anti-Schock-Technologie.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Transcend StoreJet 25H3 - Festplatte - 4 TB - USB 3.1 Gen 1
Typ	Festplatte - extern (tragbar) - Shock Protection System (SPS), robust, One-Touch Backup, Aufhängungssystem, Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung
Kapazität	4 TB
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 1
Datenübertragungsrate	5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Merkmale	Shock Protection System (SPS), robust, One-Touch Backup, Aufhängungssystem, Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung
Stromversorgung	USB-Bus
Farbe	Marineblau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.8 mm x 131.8 mm x 24.5 mm
Gewicht	298 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität	4 TB
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 1

Produktdatenblatt

Interne Laufwerkschnittstelle	Serial ATA
Merkmale	Shock Protection System (SPS), robust, One-Touch Backup, Aufhängungssystem, Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung
Breite	80.8 mm
Tiefe	131.8 mm
Höhe	24.5 mm
Gewicht	298 g
Leistung	
Übertragungsrate Schnittstelle	5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.1 Gen 1
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)
Stromversorgung	
Stromversorgung	USB-Bus
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem	Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Verschiedenes	
Kennzeichnung	BSMI, FCC, MIL-STD 810G 516.6
Farbe	Marineblau
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C