

Cooler Master Cosmos C700M - Full Tower - Erweitertes ATX

Produktbeschreibung:	Cooler Master Cosmos C700M - Full Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil - Grau, Schwarz, Silber - USB/Audio
Gruppe:	Systemgehäuse
Hersteller:	Cooler Master
Hersteller Artikel Nr:	MCC-C700M-MG5N-S00
EAN:	0884102047527,4719512075036

Marketing:

Das Cosmos C700M stellt das stereotype Layout herkömmlicher PC-Gehäuse in Frage und ist eine innovative Grundlage vielseitigster Layout-Experimente. Dabei bleibt das Cosmos C700M seinem Cosmos DNA-Profil treu. Das Cosmos C700M verfügt über ein gebogenes Seitenteil aus Echtglas, zwei durchgehende externe A-RGB Lichtstreifen und die legendären Aluminiumgriffe der Cosmos-Serie.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Cooler Master Cosmos C700M - Full Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Full Tower
Farbe	Grau, Schwarz, Silber
E/A-Anschlüsse	1 x USB 3.1 4 x USB 3.0 1 x Mikrofon 1 x Kopfhörer
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale	Seitenteil aus gehärtetem Glas, unterstützt 120-/140-/240-/280-/360-/420-mm-Radiator in der Vorderseite, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator oben, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, RGB-Beleuchtung, unterstützt 120/140/240-mm-Radiator unten
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.6 cm x 65 cm x 65.1 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Full Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte	10
Produktmaterial	Stahl, Temperglas
Farbe	Grau, Schwarz, Silber

Produktdatenblatt

Kühlsystem	Vorderseite: 140 mm Lüfter x 3 / 1200 U/min / Unterstützung für 3 120-mm-Lüfter ; Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1200 U/min / Unterstützung eines 120-mm-Lüfters ; Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 ; Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU-Kühlers	198 mm
Maximale Länge Videokarte	490 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Seitenteil aus gehärtetem Glas, unterstützt 120-/140-/240-/280-/360-/420-mm-Radiator in der Vorderseite, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator oben, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, RGB-Beleuchtung, unterstützt 120/140/240-mm-Radiator unten
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ; 5 (gesamt)/ 5 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ; 4 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	8
Schnittstellen	1 x USB 3.1 - USB-C ; 4 x USB 3.0 ; 1 x Mikrofon - mini-jack ; 1 x Kopfhörer - mini-jack
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen und Gewicht	
Breite	30.6 cm
Tiefe	65 cm
Höhe	65.1 cm