

CORSAIR Crystal Series 280X RGB - Tower - micro ATX

Produktbeschreibung:	CORSAIR Crystal Series 280X RGB - Tower - micro ATX - ohne Netzteil (ATX) - weiß - USB/Audio
Gruppe:	Systemgehäuse
Hersteller:	CORSAIR
Hersteller Artikel Nr:	CC-9011137-WW
EAN:	0843591065238

Marketing:

Das CORSAIR Crystal Series 280X RGB ist ein leistungsstarkes Micro-ATX-Gehäuse mit drei edlen Sichtfenstern aus gehärtetem Glas, RGB-Beleuchtung und einem innovativen Zwei-Kammer-Innenlayout für ein ordentliches Design und aufgeräumte Builds.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CORSAIR Crystal Series 280X RGB - Tower - micro ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Tower
Farbe	Weiß
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer 1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards	microATX, Mini-ITX
Systemgehäuse-Merkmale	Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Bodenstaubfilter, Seitenteil aus gehärtetem Glas, PSU-Staubfilter, Doppelkammer-Layout, Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung	ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.6 cm x 39.8 cm x 35.1 cm
Gewicht	7.1 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Tower
Max. Mainboard-Größe	Micro ATX
Unterstützte Motherboards	microATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung	ATX
Anzahl interner Einbauschächte	5

Produktdatenblatt

Produktmaterial	Stahl, Temperglas
Farbe	Weiß
Kühlsystem	Vorderseite: 120 mm Lüfter x 2 / Unterstützung für 2 140-mm-Lüfter Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU-Kühlers	150 mm
Maximale Länge Videokarte	300 mm
Maximallänge der Stromversorgung	180 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Bodenstaubfilter, Seitenteil aus gehärtetem Glas, PSU-Staubfilter, Doppelkammer-Layout, Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	4
Schnittstellen	2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer - mini-jack 1 x Mikrofon - mini-jack
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen und Gewicht	
Breite	27.6 cm
Tiefe	39.8 cm
Höhe	35.1 cm
Gewicht	7.1 kg