

### APC Network Management Card 2 with Environmental Monitoring - Fernverwaltungsadapter

**Produktbeschreibung:** APC Network Management Card 2 with Environmental Monitoring - Fernverwaltungsadapter - 100Mb LAN - 100Base-TX - Schwarz - für P/N: SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT1000XLI, SRT1500RMXLI-NC, SRT1500XLI, SRT2200XLI-KR  
**Gruppe:** Netzwerkadapter  
**Hersteller:** Schneider Electric  
**Hersteller Artikel Nr:** AP9631  
**EAN:** 0666668033998,0731304267423,4053162042445,7313042674232



#### Marketing:

Remotemonitoring und Steuerung einer Einzel-USV durch direkten Anschluss ans Netzwerk.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	APC Network Management Card 2 with Environmental Monitoring - Fernverwaltungsadapter
Gerätetyp	Fernverwaltungsadapter
Formfaktor	Plug-in-Modul
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.1 cm x 11.4 cm x 3.8 cm
Gewicht	90 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Netzwerk/Transportprotokoll	FTP
Farbe	Schwarz
Entwickelt für	P/N: SMT2200RMI2UC, SMT750IC, SMT750RMI2UC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT1000XLI, SRT1500RMXLI-NC, SRT1500XLI, SRT2200XLI-KR, SRT5KRMXLIM, SRT6KRMXLIM, SRTL1000RMXLI, SRTL1000RMXLI-NC, SRTL1500RMXLI, SRTL1500RMXLI-NC, SRTL2200RMXLI, SRTL2200RMXLI-NC, SRTL3000RMXLI, SRTL3000RMXLI-NC



Allgemeine Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Fernverwaltungsadapter

## Produktdatenblatt

Formfaktor	Plug-in-Modul
<b>Netzwerk</b>	
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	FTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTPS, SSH, CLI, SCP
Leistungsmerkmale	2048-Bit-Verschlüsselung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, RADIUS-Unterstützung, Temperatursensor
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	X Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Kompatible Steckplätze	1 x SmartSlot
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Temperatursensor
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Kennzeichnung	C-Tick, GOST, ICES-003, EN55024, RoHS, FCC Part 15 A, REACH, AS/NZS 3548 Klasse A, VCCI Class A, EN 55022 Class A
Farbe	Schwarz
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	12.1 cm
Tiefe	11.4 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	90 g
<b>Abmessungen &amp; Gewicht</b>	
<b>(Transport)</b>	
Transportbreite	23.5 cm
Transporttiefe	15.9 cm
Transporthöhe	5.1 cm
Transportgewicht	340 g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
<b>Informationen zur Kompatibilität</b>	

Entwickelt für

P/N: AP9623, AP9635, DLT3000RMI2U, G35T40KHS,  
GVMSB160KHS, SMT2200RMI2UC, SMT750IC,  
SMT750RMI2UC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC,  
SRT1000XLI, SRT1500RMXLI-NC, SRT1500XLI,  
SRT2200RMXLI-NC, SRT2200XLI-KR,  
SRT3000RMXLI-NC, SRT5KRMXLIM,  
SRT5KRMXLW-HW, SRT6KRMXLIM, SRTL1000RMXLI,  
SRTL1000RMXLI-NC, SRTL1500RMXLI,  
SRTL1500RMXLI-NC, SRTL2200RMXLI,  
SRTL2200RMXLI-NC, SRTL3000RMXLI,  
SRTL3000RMXLI-NC, SUA1000, SUA1000RM1U,  
SUA1000RM1U-TU, SUA1000RM2U,  
SUA1000RM2U-TU, SUA1000RM1U, SUA1000RM1U,  
SUA1000XL, SUA1500, SUA1500ICH, SUA1500JB,  
SUA1500RM2U, SUA1500RM2U-TU, SUA1500RM1U,  
SUA1500RM1U-1EW, SUA1500RM1U-2EW,  
SUA1500RM1U-3EW, SUA1500RM1U-3XW,  
SUA1500RM1U-5XW, SUA1500RM1U-BRZ,  
SUA1500RM1U-GLD, SUA1500RM1U-SLV, SUA2200,  
SUA2200I, SUA2200I-3XW, SUA2200I-5XW,  
SUA2200JB, SUA2200RMXLI3U, SUA2200-TU,  
SUA2200XLI, SUA3000, SUA3000I, SUA3000I-3XW,  
SUA3000I-5XW, SUA3000RM2U, SUA3000RM2U-TU,  
SUA3000RMJ2UB, SUA5000R5TXFMR,  
SUA5000R5TXFMR-BN, SUA5000R5TXFMR-TU,  
SUA5000RMI5U, SUA500PDRI-S, SUA750RM2U,  
SUA750RM2U-TU, SUA750XLI, SUA750XLI-3XW,  
SUA750XLI-5XW, SUA750XLI-BRZ, SUA750XLI-GLD,  
SUA750XLI-SLV, SUA750XLI-TU, SURT1000XLI,  
SURT1000XLICH, SURT2000XLI, SURTA1500XL,  
SURTA1500XL-TU, SURTA2000XL, SURTA2000XL-TU,  
SURTD2200XLIM, SY10K40F, SY10K80F, SY20K40F,  
SY20K80F, SY30K40F, SY30K80F, SY40K40F,  
SY40K80F, SY50K80F, SY50K80FD, SY60K80F,  
SY70K80F, SY80K80F, SY80K80FD, SYA16K16I,  
SYA8K16IXR, SYA8K16IXR-3AVL,  
SYA8K16IXR-3HAVL, SYA8K16IXR-3XW,  
SYA8K16IXR-5AVL, SYA8K16IXR-5HAVL,  
SYA8K16IXR-5XW, SYA8K16PXR, SYA8K16PXR-TU,  
SYA8K8P, SYA8K8P-TRADEUPS, SYA8K8P-TU,  
SYA8K8RMI