

Produktdatenblatt

Canon 719 H - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone

Produktbeschreibung: Canon 719 H - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für i-SENSYS LBP251, LBP252, LBP253, LBP6310, MF411, MF416, MF418, MF419, MF6140, MF6180



Gruppe: Druckerverbrauchsmaterial
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 3480B002

Marketing:

Mit der All-in-One Cartridge 719, die nahtlos auf Ihr Canon System abgestimmt ist, erhalten Sie kontraststarke, streifenfreie S/W-Seiten.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon 719 H - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp	Tonerpatrone
Drucktechnologie	Laser
Druckfarbe	Schwarz
Patronenleistung	Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit	Bis zu 6400 Seiten ISO/IEC 19752
Kompatibel mit	ImageCLASS MF5980dw; i-SENSYS LBP251dw, LBP252dw, LBP253x, LBP6300dn, LBP6310dn, LBP6650dn, LBP6670dn, LBP6680x, MF411dw, MF416dw, MF418x, MF419x, MF5840dn, MF5880dn, MF5940dn, MF5980dw, MF6140dn, MF6180dw

Ausführliche Details	
Verbrauchsmaterial	
Verbrauchsmaterialtyp	Tonerpatrone
Drucktechnologie	Laser
Farbe	Schwarz
Patronenleistung	Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit	Bis zu 6400 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität	
Kompatibel mit	Canon ImageCLASS MF5980dw ; Canon i-SENSYS LBP251dw, LBP252dw, LBP253x, LBP6300dn, LBP6310dn, LBP6650dn, LBP6670dn, LBP6680x, MF411dw, MF416dw, MF418x, MF419x, MF5840dn, MF5880dn, MF5940dn, MF5980dw, MF6140dn, MF6180dw

