# Produktdatenblatt

## Thermaltake SMART SE 630W - Stromversorgung - 630 Watt

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung: | Thermaltake SMART SE 630W - Stromversorgung (intern) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.92 - Wechselstrom 230 V - 630 Watt - aktive PFC - Schwarz |
| Gruppe: | USV & Stromversorgungsgeräte |
| Hersteller: | Thermaltake |
| Hersteller Artikel Nr: | SPS-630MPCBEU |
| EAN: | 4713157529909 |

**Marketing:**

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Thermaltake SMART SE 630W - Stromversorgung - 630 Watt |
| Gerätetyp | Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern |
| Spezifikationseinhaltung | ATX12V 2.3/ EPS12V 2.92 |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Leistungskapazität | 630 Watt |
| Ausgabeanschlussstellen | 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion |
| Kühlsystem | 140-mm-Lüfter |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15 cm x 16 cm x 8.6 cm |

| AusfÃ¼hrliche Details | |
|---|---|
| **Allgemein** | |
| Gerätetyp | Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern |
| Spezifikationseinhaltung | ATX12V 2.3/ EPS12V 2.92 |
| Netzteil-Formfaktor | ATX |
| Farbe | Schwarz |
| **Stromversorgungsgerät** | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 200-240 V |
| Nötige Frequenz | 47 - 63 Hz |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion |
| Leistungskapazität | 630 Watt |
| Effizienz | 87% |

# Produktdatenblatt

| | |
|---|---|
| **Verschiedenes** | |
| MTBF | 100,000 Stunden |
| Kühlsystem | 140-mm-Lüfter |
| Kennzeichnung | TUV, GOST |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 90% (nicht kondensierend) |
| **Abmessungen und Gewicht** | |
| Breite | 15 cm |
| Tiefe | 16 cm |
| Höhe | 8.6 cm |