

Produktdatenblatt

Canon PIXMA iP8750 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl

Produktbeschreibung: Canon PIXMA iP8750 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - Ledger, A3 Plus - bis zu 14.5 ipm (einfarbig)/ bis zu 10.4 ipm (Farbe) - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n)



Gruppe: Drucker
Hersteller: Canon
Hersteller Artikel Nr: 8746B006
EAN: 4960999992167

Marketing:

Außergewöhnlich hochwertige Fotodrucke bis zum Format A3+ ermöglicht der Premium-Fotodrucker mit 6 separaten Tintentanks. Drucken Sie drahtlos von überall zu Hause auch von Smartphones, Tablets und WLAN-Kameras. Ideal für Foto-Begeisterte.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon PIXMA iP8750 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	8.5 kg
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	6 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigmentschwarz, Grau
Max. Mediengröße	ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	329 mm x 483 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 14.5 ipm - s/w Bis zu 10.4 ipm - Farbe Bis zu 0.6 Min./Seite - Foto - 100 x 150 mm Bis zu 2 Min./Seite - Foto - A3 Plus (329 x 483 mm)
Max. Auflösung (Farbe)	9600 x 2400 dpi
Druck auf CD/DVD	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung, Glanzfotopapier, semi-gloss photo paper
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Zuführung
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Randloser Druck
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V



Produktdatenblatt

Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3, Android, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Apple iOS, Windows 8.1, Windows RT
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59 cm x 33.1 cm x 15.9 cm



Ausführliche Details	
Allgemein	
Druckertyp	Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker	
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	6 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigmentschwarz, Grau
Mindestgröße der Tintentröpfchen	1 pl
Tintenpatronenkonfiguration	6 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp	Canon ChromaLife100+
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 14.5 ipm - s/w Bis zu 10.4 ipm - Farbe Bis zu 0.6 Min./Seite - Foto - 100 x 150 mm Bis zu 2 Min./Seite - Foto - A3 Plus (329 x 483 mm)
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (Farbe)	9600 x 2400 dpi
Druck auf CD/DVD	Ja
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Druckermerkmale	Randloser Druck
Medienhandhabung	150-Blatt-Zuführung
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung, Glanzfotopapier, semi-gloss photo paper
Max. Mediengröße	ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	329 mm x 483 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, A3 Plus (329 x 483 mm)
Format für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, A3 Plus (329 x 483 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Mediengewicht	64 g/m² - 300 g/m²
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter

Produktdatenblatt

Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 150 Blätter - A3 Plus (329 x 483 mm) Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m²
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	CD-/DVD-Fach
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) 1 x Tintenbehälter (Schwarz) 1 x Tintenbehälter (Cyan) 1 x Tintenbehälter (Gelb) 1 x Tintenbehälter (Magenta) 1 x Tintenbehälter (Grau)
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	23 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.9 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Creative Park Premium, Canon My Image Garden
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3, Android, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Apple iOS, Windows 8.1, Windows RT
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	43.5 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	59 cm
Tiefe	33.1 cm
Höhe	15.9 cm
Gewicht	8.5 kg