

be quiet! Dark Rock TF Prozessorkühler

Produktbeschreibung: be quiet! Dark Rock TF - Prozessorkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151) - Aluminium mit Kupferbasis - 135 mm - Dark Nickel

Gruppe: Systemzubehör
 Hersteller: Liston
 Hersteller Artikel Nr: BK020
 EAN: 4260052184233,5054629739686

Marketing:

Anspruchsvolle Systeme in kompakten Gehäusen effektiv und leise zu kühlen ist keine einfache Aufgabe. Der CPU-Kühler Dark Rock TF meistert diese perfekt. Das Top-Flow-Modell ist die konsequente Ergänzung der Dark Rock-Serie von be quiet! und mit 220W TDP Kühlleistung ein echtes Kraftpaket. Mit maximal 26,7dB(A) ist er nahezu unhörbar leise und begeistert mit erstklassiger Ausstattung. So sorgen unter anderem zwei vibrationsgedämpfte SilentWings 135mm PWM Lüfter mit 6-Pol-Motor und Fluid-Dynamic-Lager für besondere Laufruhe. Das Top-Flow-Design, zwei Kühlkörper und sechs 6mm-Heatpipes mit Aluminiumkappen ermöglichen eine effiziente Kühlung auch von übertakteten PCs. Der Dark Rock TF ist ein Top-Flow für Top-Performance.



| Hauptmerkmale | |
|---------------------|--|
| Produktbeschreibung | be quiet! Dark Rock TF Prozessorkühler |
| Produkttyp | Prozessorkühler |
| Farbe | Dark Nickel |
| Kompatibilität | LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket |
| Kühlmaterial | Aluminium mit Kupferbasis |
| Gebälseanzahl | Dual |
| Lüfterdurchmesser | 135 mm |
| Gebälsehöhe | 22 mm |
| Lüfterlager | Dynamisches Fluid-Lager |
| Drehgeschwindigkeit | 1400 U/min |
| Luftstrom | 115/193 m³/h (67,8/113,8 CFM) |
| Geräuschpegel | 11.9/19.3/26.7 dBA |
| Netzanschluss | Lüfteranschluss, 4-polig |
| Nennspannung | 12 V |

Produktdatenblatt

| | |
|-------------------------------------|--|
| Merkmale | 6 vernickelte Kupferwärmerohre (6 mm) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16.26 cm x 14 cm x 13.08 cm |
| Gewicht | 810 g |
| Funktionen | Schwingungsdämpfend, nickelbeschichtet, Silent Wings |



Ausführliche Details

| Allgemein | |
|--------------------------------|--|
| Produkttyp | Prozessorkühler |
| Breite | 16.26 cm |
| Tiefe | 14 cm |
| Höhe | 13.08 cm |
| Gewicht | 810 g |
| Farbe | Dark Nickel |
| Kühlkörper und Lüfter | |
| Kompatibel mit | LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket |
| Sicherheitskabelschloss | |
| Kühlermaterial | Aluminium mit Kupferbasis |
| Gebälseanzahl | 2 |
| Lüfterdurchmesser | 135 mm |
| Gebälsehöhe | 22 mm |
| Lüfterlager | Dynamisches Fluid-Lager |
| Drehgeschwindigkeit | 1400 U/min |
| Luftstrom | 115/193 m³/h (67,8/113,8 CFM) |
| Luftdruck | 1.85 mm |
| Geräuschpegel | 11.9/19.3/26.7 dBA |
| Geräusch- und Leistungsdetails | 11.9 dBA bei 700 U/min 19.3 dBA bei 1.050 U/min 26.7 dBA bei 1400 U/min |
| Netzanschluss | Lüfteranschluss, 4-polig |
| Nennspannung | 12 V |
| Nennstrom | 0.2 A |
| Kabellänge | 22 cm |
| Merkmale | 6 vernickelte Kupferwärmerohre (6 mm) |
| Verschiedenes | |
| Montagekit | Mitgeliefert |
| MTBF | 300,000 Stunde(n) |
| Leistungsmerkmale | Schwingungsdämpfend, nickelbeschichtet, Silent Wings |
| Kennzeichnung | RoHS |

