

Canon MAXIFY MB5155 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon MAXIFY MB5155 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 ipm (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 0960C026
 EAN: 4549292077339

Marketing:

Dank SNMP (Simple Network Management Protocol) lassen sich alle MAXIFY vom Netzwerkadministrator ganz einfach in ein bestehendes Netzwerk einbinden. Weitere Managementfunktionen wie beispielsweise IP-Adressenfilterung und das Erfassen von Benutzungsdaten und Zugriffskontrolle machen die MAXIFY Systeme zu einem festen Bestandteil in viel beschäftigten Büroumgebungen. Das Drucken, Kopieren, Scannen oder Faxen geht mit der neuen MAXIFY Reihe dank optimierter Menüführung sehr einfach. Zusätzlich zu den Papierfächern mit hoher Kapazität bieten sie eine automatische Dokumentenzuführung, die 50 Blatt aufnimmt. Der doppelseitige Druck und die Unterstützung vielfältiger Papiersorten in verschiedenen Formaten - von DIN A4-Normalpapier über Etiketten, Umschläge, Fotopapier und Ausweiskarten, die sogar doppelseitig kopiert werden können - erleichtert viele der üblichen Druckaufgaben im Büro.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon MAXIFY MB5155 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250-1.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 11.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 ipm (einfarbig)/bis zu 15.5 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Display	8.8 cm (3.5")
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	89 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, MAXIFY Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.3 cm x 39.4 cm x 29.1 cm
Gewicht	11.4 kg



Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250-1.500 Seiten
Display-Diagonale	8.8 cm (3.5")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, MAXIFY Cloud Link, Zugangspunktmodus
Speicher	
Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 11.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja



Produktdatenblatt

Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 ipm (einfarbig)/bis zu 15.5 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Tintentyp	Dual Resistant High Density (DRHD)
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 250 Seiten
Faxfunktionen	
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	89 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m²
Max. Mediengewicht	275 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 89 x 127 mm, 200 x 250 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt

Produktdatenblatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 250 Blatt Größe: 89 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 275 g/m² ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 24 ipm (A4) - s/w Drucken: bis zu 15.5 ipm (A4) - Farbe Kopieren: bis zu 22 ipm - s/w Kopieren: bis zu 11.5 ipm - Farbe Scannen: bis zu 23 ipm - s/w-Duplex Scannen: bis zu 23 ipm - Farbe Duplex
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Vista SP2, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows RT, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.8.5 oder höher
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.9 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Cyan) 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Magenta) 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Gelb)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	46.3 cm
Tiefe	39.4 cm
Höhe	29.1 cm
Gewicht	11.4 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	56 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)