

## Produktdatenblatt

### Canon MAXIFY MB5450 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon MAXIFY MB5450 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 ipm (Drucken) - 500 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte  
 Hersteller: Canon  
 Hersteller Artikel Nr: 0971C006

#### Marketing:

Die MAXIFY MB5450 Modelle sind die ideale Wahl für alle Druckeranforderungen in kleineren Büros, ohne dabei Kompromisse bei Leistung, Qualität oder Zuverlässigkeit zu fordern.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon MAXIFY MB5450 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250-1.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 11.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 ipm (einfarbig)/bis zu 15.5 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Display	8.8 cm (3.5")
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	89 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier



## Produktdatenblatt

Standardmedienkapazität	500 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, MAXIFY Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.3 cm x 39.4 cm x 35.1 cm
Gewicht	12.9 kg



Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250-1.500 Seiten
Display-Diagonale	8.8 cm (3.5")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, MAXIFY Cloud Link, Zugangspunktmodus
<b>Speicher</b>	
Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 11.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien
<b>Drucken</b>	
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 ipm (einfarbig)/bis zu 15.5 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Tintentyp	Dual Resistant High Density (DRHD)
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6 Sek.

## Produktdatenblatt

Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7 Sek.
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CIS
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
<b>Faxgerät</b>	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 250 Seiten
<b>Faxfunktionen</b>	
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	89 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	275 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 89 x 127 mm, 200 x 250 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	2 x Papierkassette - 250 Blatt Größe: 89 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 275 g/m <sup>2</sup> † ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 24 ipm (A4) - s/w † Drucken: bis zu 15.5 ipm (A4) - Farbe † Kopieren: bis zu 22 ipm - s/w † Kopieren: bis zu 11.5 ipm - Farbe † Scannen: bis zu 23 ipm - s/w-Duplex † Scannen: bis zu 23 ipm - Farbe Duplex
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B † 1 x USB host - 4-polig USB Typ A † 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

## Produktdatenblatt

Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Vista SP2, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows RT, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.8.5 oder höher
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	27 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.9 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) ; 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Cyan) ; 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Magenta) ; 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Gelb)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	46.3 cm
Tiefe	39.4 cm
Höhe	35.1 cm
Gewicht	12.9 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	56 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)