

Produktdatenblatt

Samsung MLT-D1052L - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone (SU758A)



Produktbeschreibung: Samsung MLT-D1052L - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone (SU758A) - für Samsung ML-1911, 1916, 2540, 2581, SCX-4600, 4601, 4605, 4610, 4622, 4623, SF-650, 651

Gruppe: Druckerverbrauchsmaterial
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: SU758A
 EAN: 0191628481286

Marketing:

Original Samsung Tonerkartuschen Schwarz mit einer Tonerreichweite von 2500 Seiten optimieren die Ausgabe in perfekter Zusammenarbeit mit Ihrem Samsung Drucker. Ihr Vorteil: Top-Leistung, absolute Zuverlässigkeit und beeindruckende Qualität bei jedem Druckvorgang.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung MLT-D1052L - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone (SU758A)
Produkttyp	Tonerpatrone
Drucktechnologie	Laser
Druckfarbe	Schwarz
Patronenleistung	Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit	Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19752
Kompatibel mit	Samsung ML-1910, ML-1911, ML-1915, ML-1916, ML-2520, ML-2525, ML-2526, ML-2540, ML-2541, ML-2545, ML-2546, ML-2547, ML-2580, ML-2581, SCX-4600, SCX-4601, SCX-4605, SCX-4610, SCX-4622, SCX-4623, SF-650, SF-651

Ausführliche Details	
Allgemein	
Transportbreite	35.7 cm
Transporttiefe	20.2 cm
Transporthöhe	9 cm
Transportgewicht	1.11 kg
Verbrauchsmaterial	
Verbrauchsmaterialtyp	Tonerpatrone
Drucktechnologie	Laser
Farbe	Schwarz

Produktdatenblatt

Patronenleistung	Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit	Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität	
Kompatibel mit	Samsung ML-1910, ML-1910K, ML-1911, ML-1915, ML-1915K, ML-1915N, ML-1916K, ML-2520, ML-2525, ML-2525K, ML-2525W, ML-2526, ML-2540, ML-2540R, ML-2541, ML-2545, ML-2546, ML-2547, ML-2580N, ML-2580NK, ML-2581N, SCX-4600, SCX-4600K, SCX-4600L, SCX-4601, SCX-4605K, SCX-4610K, SCX-4622FK, SCX-4623F, SCX-4623FH, SCX-4623FK, SCX-4623FL, SCX-4623FN, SCX-4623FNK, SCX-4623FW, SF-650, SF-650P, SF-651, SF-651P