

## CORSAIR Hydro Series H60 High Performance Liquid CPU Cooler Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produktbeschreibung:	CORSAIR Hydro Series H60 High Performance Liquid CPU Cooler - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, LGA1366, AM3, LGA1155, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA2066) - Kupfer mit Aluminiumbasis - 120 mm - Schwarz
Gruppe:	Systemzubehör
Hersteller:	CORSAIR
Hersteller Artikel Nr:	CW-9060036-WW
EAN:	0843591026543

### Marketing:

Der Prozessorkühler Corsair Hydro Series H60 ist die ideale Kühllösung. Er verfügt über eine neuartige Kühlplatte mit Micro-Channel-Technologie und einen Verteiler mit geteiltem Kühlmittelfluss. Diese bemerkenswerten neuen Technologien sind zu einem erschwinglichen Preis verfügbar. Darüber hinaus enthält der H60 einen völlig neuen, produktspezifischen Lüfter, der für einen verbesserten statischen Druck und somit für bessere Kühlleistung sorgt.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CORSAIR Hydro Series H60 High Performance Liquid CPU Cooler Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	Schrauben, Montagehalterung
Farbe	Schwarz
Kompatibilität	LGA1156 Socket, Socket AM2, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket
Kühlmaterial	Kupfer mit Aluminiumbasis
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	27 mm
Drehgeschwindigkeit	1700 U/min
Luftstrom	(57,2 CFM)
Geräuschpegel	28.3 dBA
Merkmale	Weißer LEDs, PWM-Steuerung
Gewicht	600 g
Funktionen	Befestigungsmagnet

## Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	Schrauben, Montagehalterung
Gewicht	600 g
Farbe	Schwarz
<b>Kühlkörper und Lüfter</b>	
Kompatibel mit	LGA1156 Socket, Socket AM2, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket
<b>Sicherheitskabelschloss</b>	
Kühlmaterial	Kupfer mit Aluminiumbasis
Heatsink-Abmessungen	157 mm x 120 mm x 27 mm
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	27 mm
Drehgeschwindigkeit	1700 U/min
Luftstrom	(57,2 CFM)
Luftdruck	2.08 mm
Geräuschpegel	28.3 dBA
Merkmale	Weißer LEDs, PWM-Steuerung
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Befestigungsmagnet