

Epson WorkForce WF-2860DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Epson WorkForce WF-2860DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC



Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Epson
 Hersteller Artikel Nr: C11CG28402
 EAN: 8715946649689



Marketing:



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Epson WorkForce WF-2860DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	3000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200-800 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Display	6.1 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteneinzug	30 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 23 cm



Produktdatenblatt

Gewicht	6.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	3000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200-800 Seiten
Display-Diagonale	6.1 cm
Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC
AirPrint-fähig	Ja



Drucken

Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,3 pl
Druckertreiber/Emulationen	EPSON ESC/P-R
Automatisches Duplexing	Ja



Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi



Faxgerät

Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Fax über PC	Ja



Faxfunktionen

Error Correction Mode (ECM)	Ja
Zeitversetztes Senden	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe

Dokumenten- und Medienhandling

Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteneinzug	30 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m ²

Produktdatenblatt

Max. Mediengewicht	95 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Unterstützte Umschlagformate	
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 150 Blatt ADF - 30 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 7.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 6.5 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 4.5 Seiten/Min. - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8, Windows 8.1, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Windows 10, MS Windows Server 2016
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.3 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) 1 x Cartridge (Cyan) 1 x Cartridge (Magenta) 1 x Cartridge (Gelb)
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.5 cm
Tiefe	34.7 cm
Höhe	23 cm
Gewicht	6.4 kg

