

### Canon PIXMA TR4551 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TR4551 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 8.8 ipm (Drucken) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n) - weiß

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte  
 Hersteller: Canon  
 Hersteller Artikel Nr: 2984C029  
 EAN: 4549292118971

#### Marketing:

Das edle und kompakte Multifunktionssystem kann drucken, kopieren und mit dem 20-Blatt-ADF sogar mehrseitige Dokumente scannen und faxen. Mit seiner hohen Produktivität und der nahtlosen WLAN-Konnektivität ist es perfekt für das Home Office.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon PIXMA TR4551 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8.8 ipm (einfarbig)/bis zu 4.4 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 1200 dpi
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Mediengröße	215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus

## Produktdatenblatt

---

Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 29.5 cm x 18.9 cm
Gewicht	5.9 kg
Farbe	Weiß

