

Produktdatenblatt

be quiet! SFX-L Power 500W - Stromversorgung - 500 Watt

Produktbeschreibung: be quiet! SFX-L Power 500W -
Stromversorgung (intern) - ATX12V 2.4/
SFX12V 3.3 - 80 PLUS Gold -
Wechselstrom 100-240 V - 500 Watt - aktive
PFC - Europa - Schwarz

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte
Hersteller: Liston
Hersteller Artikel Nr: BN238
EAN: 4260052187128

Marketing:

be quiet! SFX L Power 500W ist das perfekte Netzteil für Mini ITX PCs und kompakte Gaming-Systeme. Es bietet die ideale Kombination aus leisem Betrieb, Funktionalität, Zuverlässigkeit und Effizienz für Systeme mit überdurchschnittlicher Leistung.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	be quiet! SFX-L Power 500W - Stromversorgung - 500 Watt
Gerätetyp	Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 2.4/ SFX12V 3.3
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Lokalisierung	Europa
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	500 Watt
Ausgabeanschlusstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ; 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ; 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ; 3 x interne Stromversorgung, 4-polig ; 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang	SFX to ATX bracket
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.5 cm x 13 cm x 6.4 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

Ausführliche Details

Allgemein

Produktdatenblatt

Gerätetyp	Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 2.4/ SFX12V 3.3
Netzteil-Formfaktor	SFX
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Europa
Stromversorgungsgerät	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Angaben zu	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger
Ausgangsleistungsanschlüssen	Sektion ; 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ; 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ; 3 x interne Stromversorgung, 4-polig ; 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	500 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A ; +5V - 20 A ; +12V - 41.7 A ; -12V - 0.3 A ; +5VSB - 3 A
Effizienz	92%
Modulare Kabelverwaltung	Ja
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	SFX to ATX bracket
MTBF	100,000 Stunden
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Besonderheiten	Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz, einzelne 12-V-Schiene, Multi-GPU Technologies Supported, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Synchronous Rectifier (SR) technology, voll-modular
Kennzeichnung	TUV, FCC, ERP, EAC
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Umgebungsbedingungen	
Geräusentwicklung	28.5 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	12.5 cm
Tiefe	13 cm
Höhe	6.4 cm