

Produktdatenblatt

WD NAS WDBMMA0010HNC - Festplatte - 1 TB - SATA 6Gb/s

Produktbeschreibung: WD NAS WDBMMA0010HNC - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 64 MB

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Western Digital
 Hersteller Artikel Nr: WDBMMA0010HNC-ERSN
 EAN: 0718037815640,5054533507517



Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	WD NAS WDBMMA0010HNC - Festplatte - 1 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern - IntelliPower, NAS-kompatibel, NASware-Technologie, 3D Active Balance Plus
Kapazität	1 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergrösse	64 MB
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Merkmale	IntelliPower, NAS-kompatibel, NASware-Technologie, 3D Active Balance Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm
Lokalisierung	Mittlerer Osten, Afrika, Europa

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	1 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	64 MB
Byte pro Sektor	512
Merkmale	IntelliPower, NAS-kompatibel, NASware-Technologie, 3D Active Balance Plus
Breite	101.6 mm
Tiefe	147 mm
Höhe	26.1 mm
Leistung	

Produktdatenblatt

Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit	4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Acronis True Image
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Verschiedenes	
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	RoHS
Lokalisierung	Mittlerer Osten, Afrika, Europa