

# Produktdatenblatt

## Canon SELPHY CP1000 - drucker - Farbe - Thermosublimation

Produktbeschreibung:	Canon SELPHY CP1000 - Drucker - Farbe - Thermosublimation - 100 x 148 mm bis zu 0.45 Min./Seite (Farbe) - USB, USB-Host - weiß
Gruppe:	Drucker
Hersteller:	Canon
Hersteller Artikel Nr:	0011C012
EAN:	8714574630489

### Marketing:

Schneller und einfacher Fotodruck - jederzeit, überall und für jedermann. Fotoprints in Laborqualität - sofort, jederzeit und überall. Der kompakte, schicke und mobile Fotoprinter bietet vier Druck-Finish-Optionen, dualen Passfotodruck und ist für jedermann einfach zu bedienen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon SELPHY CP1000 - drucker - Farbe - Thermosublimation
Druckertyp	Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	840 g
Max. Mediengröße	100 x 148 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	17.3 mm x 22 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	100 mm x 148 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 0.78 Min./Seite - 100 x 148 mm   Bis zu 0.45 Min./Seite - 54 x 86 mm   Bis zu 0.45 Min./Seite - 17.3 x 22 mm
Max. Auflösung (Farbe)	300 x 300 dpi
Schnittstelle	USB, USB-Host
Größe des Voranzeige-Displays	6.8 cm (2.7")
Kartenleser	Ja
Medientyp	Etiketten, Fotopapier, Karten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Randloser Druck, Rote-Augen-Reduzierung, Image Optimizer, glatte Oberfläche
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Apple MacOS X 10.8, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.8 cm x 13.5 cm x 6.05 cm

# Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Druckertyp	Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe
Farbe	Weiß
<b>Drucker</b>	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 0.78 Min./Seite - 100 x 148 mm   Bis zu 0.45 Min./Seite - 54 x 86 mm   Bis zu 0.45 Min./Seite - 17.3 x 22 mm
Eingebaute Geräte	Bildschirm zur Bildvorschau
Größe des Voranzeige-Displays	6.8 cm (2.7")
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, USB-Host
Max. Auflösung (Farbe)	300 x 300 dpi
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge, DPOF
Druckermerkmale	Randloser Druck, Rote-Augen-Reduzierung, Image Optimizer, glatte Oberfläche
<b>Kartenleser</b>	
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	Microdrive, SD-Speicherkarte, CompactFlash Card, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Etiketten, Fotopapier, Karten
Max. Mediengröße	100 x 148 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	17.3 mm x 22 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	100 mm x 148 mm
Mediengrößen	100 x 148 mm, 86 x 54 mm, 17.3 x 22 mm, 50 x 50 mm
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B   1 x Direktdruckanschluss - 4-polig USB Typ A
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Papierkassette
Leistungsmerkmale	Photo ID-fähig
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon SELPHY Photo Print
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Apple MacOS X 10.8, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	17.8 cm

## Produktdatenblatt

---

Tiefe	13.5 cm
Höhe	6.05 cm
Gewicht	840 g