

## Produktdatenblatt

### Canon PIXMA TS5151 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TS5151 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 ipm (Drucken) - 120 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth - weiß



Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte  
 Hersteller: Canon  
 Hersteller Artikel Nr: 2226C037

#### Marketing:

Preisgünstiges Multifunktionssystem mit umfangreichen Verbindungsoptionen zum einfachen kabellosen Drucken, Scannen und Kopieren in Farbe von Mobilgeräten.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS5151 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Display	6.2 cm (2.5")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Standardmedienkapazität	120 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 31.5 cm x 14.7 cm
Gewicht	6.5 kg
Farbe	Weiß



# Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	6.2 cm (2.5")
Farbunterstützung	Farbe
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Farbe	Weiß
<b>Kopieren</b>	
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, Seitenanpassung, ID Card Copy, Frame Erase Copy, randloses Kopieren
<b>Drucken</b>	
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Automatisches Duplexing	Ja
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)

## Produktdatenblatt

Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Standardmedienkapazität	120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 20 Blatt Größe: 100 x 150 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> ! Papierkassette - 100 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup>
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 13 ipm - s/w ! Drucken: bis zu 6.8 ipm - Farbe ! Drucken: 43 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto ! Scannen: 14 Sek. (A4) - Farbe
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, macOS 10.12, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Gelb / Cyan / Magenta) ! 1 x Cartridge (Schwarz)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	42.5 cm
Tiefe	31.5 cm
Höhe	14.7 cm
Gewicht	6.5 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)