

Produktdatenblatt

Canon SELPHY CP1300 - drucker - Farbe - Thermosublimation

Produktbeschreibung: Canon SELPHY CP1300 - Drucker - Farbe - Thermosublimation - 148 x 100 mm bis zu 0.78 Min./Seite (Farbe) - USB, USB-Host, Wi-Fi - weiß

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 2235C002
 EAN: 4549292091182,8030207008341

Marketing:

Sofort drucken in hervorragender Qualität - langlebige Drucke vom kompatiblen Smartphone oder von der Kamera wo auch immer Sie sind - mit diesem mobilen WLAN-Fotoprinter.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon SELPHY CP1300 - drucker - Farbe - Thermosublimation
Druckertyp	Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	860 g
Max. Mediengröße	148 x 100 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	100 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	100 mm x 148 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 0.78 Min./Seite - 148 x 100 mm
Max. Auflösung (Farbe)	300 x 300 dpi
Schnittstelle	USB, USB-Host, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	8.1 cm (3.2")
Kartenleser	Ja
Medientyp	Karten, Postkarten
Medienhandhabung	18-Blatt-Papierkassette
Druckermerkmale	Randloser Druck, glatte Oberfläche, 100 Years Print, My Colors, Red-Eye Correction
Systemanforderungen	Android, Microsoft Windows 7 SP1, Apple iOS, Windows 8 / 8.1 / 10
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.06 cm x 13.59 cm x 6.33 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Druckertyp	Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe

Produktdatenblatt

Farbe	Weiß
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 0.78 Min./Seite - 148 x 100 mm
Eingebaute Geräte	Bildschirm zur Bildvorschau
Größe des Voranzeige-Displays	8.1 cm (3.2")
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB, USB-Host, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (Farbe)	300 x 300 dpi
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge, DPOF
Druckermerkmale	Randloser Druck, glatte Oberfläche, 100 Years Print, My Colors, Red-Eye Correction
Medienhandhabung	18-Blatt-Papierkassette
Kartenleser	
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Medienhandhabung	
Medientyp	Karten, Postkarten
Max. Mediengröße	148 x 100 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	100 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	100 mm x 148 mm
Mediengrößen	86 x 54 mm, 17.3 x 22 mm, 50 x 50 mm, 148 x 100 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Android, Microsoft Windows 7 SP1, Apple iOS, Windows 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	18.06 cm
Tiefe	13.59 cm
Höhe	6.33 cm
Gewicht	860 g

