

Produktdatenblatt

Epson EcoTank ET-2750 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Epson EcoTank ET-2750 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB, Wi-Fi

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Epson
 Hersteller Artikel Nr: C11CG22402
 EAN: 8715946642888

Marketing:

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-2750 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Display	3.7 cm
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm
Gewicht	5.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker



Produktdatenblatt

Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	3.7 cm
Farbunterstützung	Farbe
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Speicher	
Flash-Speicher-Typ	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo
Düsenkonfiguration	180 Düsen (Schwarz), 3 x 59 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentropfchen	3 pl
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Dokumenten- und Medienhandling	
Vorlagenart	Blätter
Max. Mediengröße	A4/Legal
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 148 mm, 90 x 130 mm, 200 x 250 mm, 130 x 200 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt Ausgabefach - 30 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 10.5 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, Wi-Fi Direct



Produktdatenblatt

Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Windows 8.1
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	13 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.5 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (Schwarz) - bis zu 14000 Seiten 1 x Tintenbehälter (Cyan) - bis zu 5200 Seiten 1 x Tintenbehälter (Magenta) - bis zu 5200 Seiten 1 x Tintenbehälter (Gelb) - bis zu 5200 Seiten
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.5 cm
Tiefe	34.7 cm
Höhe	18.7 cm
Gewicht	5.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	36 dBA (in Betrieb)