

## Produktdatenblatt

### Canon SELPHY CP1300 - drucker - Farbe - Thermosublimation

Produktbeschreibung: Canon SELPHY CP1300 - Drucker - Farbe - Thermosublimation - 100 x 148 mm bis zu 2.2 Abzüge/Min. (Farbe) - USB, USB-Host, Wi-Fi - pink

Gruppe: Drucker  
 Hersteller: Canon  
 Hersteller Artikel Nr: 2236C002  
 EAN: 4549292091243

#### Marketing:

Sofort drucken in hervorragender Qualität - langlebige Drucke vom kompatiblen Smartphone oder von der Kamera wo auch immer Sie sind - mit diesem mobilen WLAN-Fotoprinter.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon SELPHY CP1300 - drucker - Farbe - Thermosublimation
Druckertyp	Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	860 g
Max. Mediengröße	100 x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	100 mm x 148 mm
Max. Auflösung (Farbe)	300 x 300 dpi
Schnittstelle	USB, USB-Host, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	8.1 cm (3.2")
Kartenleser	Ja
Medientyp	Fotopapier, Karten, Postkarten
Medienhandhabung	18-Blatt-Papierkassette
Druckermerkmale	100 Years Print
Systemanforderungen	Apple MacOS, Android, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Apple iOS, Windows 8.1, Windows 10
Farbe	Pink
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.06 cm x 13.59 cm x 6.33 cm

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Druckertyp	Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe
Farbe	Pink
<b>Drucker</b>	
Eingebaute Geräte	Bildschirm zur Bildvorschau

## Produktdatenblatt

Größe des Voranzeige-Displays	8.1 cm (3.2")
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB, USB-Host, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (Farbe)	300 x 300 dpi
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge, DPOF
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria
Druckermerkmale	100 Years Print
Medienhandhabung	18-Blatt-Papierkassette
<b>Kartenleser</b>	
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Fotopapier, Karten, Postkarten
Max. Mediengröße	100 x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	100 mm x 148 mm
Mediengrößen	86 x 54 mm, 17.3 x 22 mm, 50 x 50 mm, 148 x 100 mm
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B ; 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Android, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Apple iOS, Windows 8.1, Windows 10
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	18.06 cm
Tiefe	13.59 cm
Höhe	6.33 cm
Gewicht	860 g