

Produktdatenblatt

Dell - Festplatte - 600 GB - SAS 12Gb/s

Produktbeschreibung: Dell - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für PowerEdge T430 (2.5"), T630 (2.5"); PowerEdge R330, R630, R730, R730xd (2.5"), R830 (2.5")



Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Dell
 Hersteller Artikel Nr: 400-AURG
 EAN: 5397184015407

Marketing:

Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der Festplatte von Dell. Durch eine hohe Umdrehungsgeschwindigkeit profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dell - Festplatte - 600 GB - SAS 12Gb/s
Typ	Festplatte - Hot-Swap - erweitertes Format 512n
Kapazität	600 GB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate	1.2 GBps
Spindelgeschwindigkeit	15000 rpm
Merkmale	Erweitertes Format 512n
Entwickelt für	PowerEdge T430 (2.5"), T630 (2.5"); PowerEdge R330 (2.5"), R630 (2.5"), R730 (2.5"), R730xd (2.5"), R830 (2.5")

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - Hot-Swap
Kapazität	600 GB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SAS 12Gb/s
Merkmale	Erweitertes Format 512n
Leistung	
Übertragungsrate Laufwerk	1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit	15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)

Produktdatenblatt

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Dell PowerEdge T430 (2.5"), T630 (2.5") Dell EMC PowerEdge R330 (2.5"), R630 (2.5"), R730 (2.5"), R730xd (2.5"), R830 (2.5")
----------------	--