

Produktdatenblatt

Dell - Festplatte - 900 GB - SAS 12Gb/s

Produktbeschreibung: Dell - Festplatte - verschlüsselt - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für PowerEdge T330, T430, T630; PowerVault MD1420; PowerEdge R330, R430, R630, R730, R830



Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Dell
 Hersteller Artikel Nr: 400-APGL
 EAN: 5397184115343

Marketing:

Steigern Sie mit dieser Solid-State-Festplatte von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität für die Speicherung großer Datenmengen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dell - Festplatte - 900 GB - SAS 12Gb/s
Typ	Festplatte - Hot-Swap - erweitertes Format 512n
Kapazität	900 GB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate	1.2 GBps
Spindelgeschwindigkeit	15000 rpm
Merkmale	Erweitertes Format 512n
Entwickelt für	PowerEdge T330 (2.5"), T430 (2.5"), T630 (2.5"); PowerVault MD1420; PowerEdge R330 (2.5"), R430 (2.5"), R630 (2.5"), R730 (2.5"), R730xd (2.5"), R830 (2.5")

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - Hot-Swap
Kapazität	900 GB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SAS 12Gb/s
Merkmale	Erweitertes Format 512n
Leistung	
Übertragungsrate Laufwerk	1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit	15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität	

Produktdatenblatt

Schnittstellen	1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell PowerEdge T330 (2.5"), T430 (2.5"), T630 (2.5") ; Dell PowerVault MD1420 ; Dell EMC PowerEdge R330 (2.5"), R430 (2.5"), R630 (2.5"), R730 (2.5"), R730xd (2.5"), R830 (2.5")