

Synology E10G18-T1 - Netzwerkadapter



Produktbeschreibung: Synology E10G18-T1 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x4 Low-Profile - 10Gb Ethernet x 1 - für Disk Station DS1618; RackStation RS1219, RS2418, RS2818, RS3618, RS818

Gruppe: Netzwerkadapter
 Hersteller: Synology
 Hersteller Artikel Nr: E10G18-T1
 EAN: 4711174723102

Marketing:

Mit einem RJ-45-Anschluss und Unterstützung für IEEE 802.3an/bz (10GBASE-T/NBASE-T) und 802.3x ermöglicht Ihnen die E10G18-T1 die reibungslose Migration zu einer 10GbE-Netzwerkumgebung mit Ihrer vorhandenen Infrastruktur. Die E10G18-T1 unterstützt Abwärtskompatibilität und Autonegotiation zwischen 10 GBit/s, 5 GBit/s, 2.5 GBit/s, 1 GBit/s und 100 MBit/s und ist die kostengünstige Lösung für kleine Unternehmen und Privatanwender, um Engpässe bei der Datenübertragung zu überwinden.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Synology E10G18-T1 - Netzwerkadapter
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x4
Ports	10Gb Ethernet x 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.36 cm x 8.6 cm x 6.81 cm
Verdrahtungstyp	Ethernet 10GBase-T, NBase-T
Data Link Protocol	10 GigE
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz
Entwickelt für	Disk Station DS1517, DS1618, DS1817, DS3018, DS3611, DS3612, DS3617; FlashStation FS1018, FS2017, FS3017; RackStation RC18015, RS10613, RS1219, RS18016, RS18017, RS2418, RS2818, RS3411, RS3412, RS3413, RS3614, RS3617, RS3618, RS4017, RS818

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x4

Produktdatenblatt

Netzwerk	
Ports	10Gb Ethernet x 1
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10GBase-T, NBase-T
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Vollduplex-Modus, TCP-/IP-Prüfsummen-Offload, UDP-/IP-Prüfsummen-Offload, 9 KB Jumbo Frame
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 10GBase-T - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Maße und Gewicht	
Breite	1.36 cm
Tiefe	8.6 cm
Höhe	6.81 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Synology Disk Station DS1517+, DS1618+, DS1817+, DS3018xs, DS3611xs, DS3612xs, DS3617xs Synology FlashStation FS1018, FS2017, FS3017 Synology RackStation RC18015XS+, RS10613xs+, RS1219+, RS18016xs+, RS18017XS+, RS2418+, RS2418RP+, RS2818RP+, RS3411RPXS, RS3411XS, RS3412RPxs, RS3412xs, RS3413xs+, RS3614RPxs, RS3614XS, RS3614XS+, RS3617RPxs, RS3617xs, RS3617xs+, RS3618XS, RS4017XS+, RS818+, RS818RP+