

### be quiet! Silent Base 601 - Midi Tower - Erweitertes ATX

Produktbeschreibung: be quiet! Silent Base 601 - Midi Tower -  
Erweitertes ATX - ohne Netzteil (ATX / PS/2)  
- Schwarz - USB/Audio

Gruppe: Systemgehäuse  
Hersteller: Liston  
Hersteller Artikel Nr: BG026  
EAN: 4260052187111

#### Marketing:

Das be quiet! Silent Base 601 Window bietet maximale Geräuschreduzierung und eine exzellente Benutzerfreundlichkeit für besonders leise Konfigurationen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	be quiet! Silent Base 601 - Midi Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Midi Tower
Farbe	Schwarz
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0   1 x USB 2.0   1 x Kopfhörer   1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ATX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale	Frontstaubfilter, Staubfilter unten, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, unterstützt oberen 120-/240-/360-mm-Radiator, Support für 120/140 mm Radiator oben
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung	ATX / PS/2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24 cm x 53.2 cm x 48.1 cm
Gewicht	10.49 kg

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Formfaktor	Midi Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ATX, Extended ATX
Spezifikationseinhaltung	ATX / PS/2
Anzahl interner Einbauschächte	9
Produktmaterial	Stahl, ABS-Kunststoff
Farbe	Schwarz

## Produktdatenblatt

Kühlsystem	Vorderseite: 140 x 140 x 25 mm Lüfter x 1 / 1000 U/min / 104 m³/h (61,2 CFM) / 18.8 dBA / Pure Wing 2   Rückseite: 140 x 140 x 25 mm Lüfter x 1 / 1000 U/min / 104 m³/h (61,2 CFM) / 18.8 dBA / Pure Wing 2   Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2   Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3
Max. Höhe des CPU-Kühlers	185 mm
Maximale Länge Videokarte	449 mm
Maximallänge der Stromversorgung	288 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Frontstaubfilter, Staubfilter unten, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, unterstützt oberen 120-/240-/360-mm-Radiator, Support für 120/140 mm Radiator oben
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)   3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	7
Schnittstellen	2 x USB 3.0   1 x USB 2.0   1 x Kopfhörer - mini-jack   1 x Mikrofon - mini-jack
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	RoHS
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	24 cm
Tiefe	53.2 cm
Höhe	48.1 cm
Gewicht	10.49 kg