

## Produktdatenblatt

### Canon PIXMA MG3650S - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA MG3650S - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 9.9 ipm (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n) - weiß

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte  
 Hersteller: Canon  
 Hersteller Artikel Nr: 0515C109

#### Marketing:

Mit diesem kompakten und preisgünstigen WLAN-Multifunktionssystem ist das Verbinden mit Mobilgeräten und der Cloud ganz einfach.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon PIXMA MG3650S - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit	2.7 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 9.9 ipm (einfarbig)/bis zu 5.7 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.9 cm x 30.4 cm x 15.2 cm
Gewicht	5.4 kg
Farbe	Weiß

#### Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Farbe	Weiß
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	2.7 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopien	21
Kopierfunktionen	Seitenanpassung, randloses Kopieren
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 9.9 ipm (einfarbig)/bis zu 5.7 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 schwarze Patrone (Pigmenttinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	2 pl
Tintentyp	Canon ChromaLife100
Automatisches Duplexing	Ja
Scannen	
Scanelement	CIS
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>



## Produktdatenblatt

Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 9.9 ipm - s/w   Drucken: bis zu 5.7 ipm - Farbe   Drucken: 44 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto   Scannen: 14 Sek. (A4)
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	Android, iOS
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.4 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	22 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (pigmentiertes Schwarz)   1 x Cartridge (Farbe)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	44.9 cm
Tiefe	30.4 cm
Höhe	15.2 cm
Gewicht	5.4 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	43.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)