

Produktdatenblatt

Verbatim Store 'n' Go Portable - Festplatte - 2 TB - USB 3.0

Produktbeschreibung: Verbatim Store 'n' Go Portable - Festplatte -
2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - 5400 rpm
- Schwarz

Gruppe: Festplatten
Hersteller: Verbatim
Hersteller Artikel Nr: 53177
EAN: 0023942531777

Marketing:

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Verbatim Store 'n' Go Portable - Festplatte - 2 TB - USB 3.0
Typ	Festplatte - extern (tragbar) - formatiert mit FAT32
Kapazität	2 TB
Schnittstelle	USB 3.0
Datenübertragungsrate	5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Merkmale	Formatiert mit FAT32
Stromversorgung	USB-Bus
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80 mm x 116 mm x 13 mm
Gewicht	150 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität	2 TB
Schnittstelle	USB 3.0
Merkmale	Formatiert mit FAT32
Breite	80 mm
Tiefe	116 mm
Höhe	13 mm
Gewicht	150 g
Leistung	
Übertragungsrate Schnittstelle	5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.0
Stromversorgung	

Produktdatenblatt

Stromversorgung	USB-Bus
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Nero BackItUp & Burn Essentials, Green Button
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung	Plug and Play
Farbe	Schwarz