

Produktdatenblatt

Verbatim Store 'n' Go - Festplatte - 4 TB - USB 3.0

Produktbeschreibung: Verbatim Store 'n' Go - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Schwarz



Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Verbatim
 Hersteller Artikel Nr: 53223
 EAN: 0023942532231

Marketing:

Enorm leistungsstarker Speicher mit einer USB 3.0 "SuperSpeed"-Schnittstelle ist das Merkmal, der externen Store n Go Festplatte. Die USB 3.0 Schnittstelle bietet bis zu 10 mal schnelleren Datentransfer als USB 2.0 (basierend auf USB Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine superschnelle Datenübertragung für Zuhause oder unterwegs. Das wunderschöne Design dieser Festplatte harmonisiert hervorragend mit Ihrem modernen Arbeitsplatz, als perfekte Ergänzung zu Ihrem Notebook. Die externe Festplatte Store n Go ist USB 3.0-Bus-gespeist, und abwärtskompatibel auf USB 2.0-Anschlüsse an PCs oder Notebooks. Die Stromversorgung für den Betrieb dieser externen Festplatte erfolgt direkt über den USB-Port und ist sofort einsatzbereit. Externe Store 'n' Go-Festplatten verfügen über eine FAT32-Formatierung, sodass sie auf Windows- und Mac-Betriebssystemen verwendet werden können. Eine Umformatierung auf NTFS für das speichern großer Dateien (am PC) ist natürlich ebenfalls möglich. Für zusätzliche Sicherheit Ihres PCs oder Laptop sorgt die im Lieferumfang enthaltene "Nero BackItUp Essentials"-Software, die Sie bei einer Sicherungskopie unterstützt. Mit "BackItUp Essentials" können Sie jederzeit all Ihre Dateien, Ordner und Laufwerke sichern oder für zusätzliche Sicherheit automatische Backups zu einem bestimmten Zeitpunkt einrichten.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Verbatim Store 'n' Go - Festplatte - 4 TB - USB 3.0
Typ	Festplatte - extern (tragbar) - automatisches Backup, formatiert mit FAT32
Kapazität	4 TB
Schnittstelle	USB 3.0
Datenübertragungsrage	5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Puffergrösse	8 MB
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Merkmale	Automatisches Backup, formatiert mit FAT32
Stromversorgung	USB-Bus
Farbe	Schwarz

Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 81 mm x 119 mm x 14.5 mm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität	4 TB
Schnittstelle	USB 3.0
Puffergröße	8 MB
Merkmale	Automatisches Backup, formatiert mit FAT32
Breite	81 mm
Tiefe	119 mm
Höhe	14.5 mm
Leistung	
Übertragungsrate Schnittstelle	5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.0
Stromversorgung	
Stromversorgung	USB-Bus
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	NERO BackItUp, Green Button, Verbatim Formatter
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Verschiedenes	
Kennzeichnung	Plug and Play
Farbe	Schwarz