

Produktdatenblatt

Verbatim Store 'n' Save - Festplatte - 4 TB - USB 3.0

Produktbeschreibung: Verbatim Store 'n' Save - Festplatte - 4 TB - extern (Stationär) - USB 3.0 - Schwarz

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Verbatim
 Hersteller Artikel Nr: 47685
 EAN: 0023942476856



Marketing:

Das Store 'n' Save USB 3.0 Desktop-Festplattenlaufwerk von Verbatim bietet einen leistungsstarken Speicher mit USB 3.0 "SuperSpeed"-Schnittstelle. USB 3.0 bietet bis zu zehnmals schnellere Datenübertragungsraten als USB 2.0 (basierend auf der USB-Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine blitzschnelle Datenübertragung für unterwegs.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Verbatim Store 'n' Save - Festplatte - 4 TB - USB 3.0
Typ	Festplatte - extern (Stationär) - automatisches Backup, Ein-/Ausschalter
Kapazität	4 TB
Schnittstelle	USB 3.0
Datenübertragungsrate	5.0 Gbps (USB 3.0)
Merkmale	Automatisches Backup, Ein-/Ausschalter
Stromversorgung	Wechselstromadapter im Lieferumfang
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	118 mm x 192 mm x 49 mm
Gewicht	1 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität	4 TB
Schnittstelle	USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle	Serial ATA
Merkmale	Automatisches Backup, Ein-/Ausschalter
Breite	118 mm
Tiefe	192 mm
Höhe	49 mm
Gewicht	1 kg
Leistung	
Übertragungsrate Schnittstelle	5.0 Gbps (USB 3.0)



Produktdatenblatt

Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Stromversorgung	
Stromversorgung	Wechselstromadapter im Lieferumfang
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	NERO BackItUp, Green Button, Verbatim Formatter
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB 3.0-Kabel - USB-Typ A zu micro-B - extern - 60 cm
Farbe	Schwarz

