

## Produktdatenblatt

### APC Replacement Battery Cartridge #34 - USV-Akku - Bleisäure

Produktbeschreibung: APC Replacement Battery Cartridge #34 - USV-Akku Bleisäure - Schwarz - für P/N: SUA1000RM1U, SUA750RM1U, SUA750RMI1U

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte

Hersteller: Schneider Electric

Hersteller Artikel Nr: RBC34

EAN: 0731304220664,5051749240122,7313042206648



#### Marketing:

Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.



| Hauptmerkmale                       |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | APC Replacement Battery Cartridge #34 - USV-Akku - Bleisäure |
| Gerätetyp                           | USV-Akku   |
| Gewicht                             | 6 kg   |
| Batterie                            | Bleisäure  |
| Batterie-Formfaktor                 | Intern   |
| Farbe                               | Schwarz  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.4 cm x 44 cm x 4.3 cm                                     |
| Entwickelt für                      | P/N: SUA1000RM1U, SUA750RM1U, SUA750RMI1U                    |

| Ausführliche Details                    |               |
|---|---------------|
| <b>Allgemein</b>                        |               |
| Gerätetyp                               | USV-Akku      |
| Batteriegehäusetyp                      | Intern        |
| Farbe                                   | Schwarz       |
| <b>Batterie</b>                         |               |
| Technologie                             | Bleisäure     |
| Besonderheiten                          | Auslaufsicher |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>             |               |
| Min Betriebstemperatur                  | 0 °C          |
| Max. Betriebstemperatur                 | 40 °C         |
| Min. Lagertemperatur                    | -15 °C        |
| Max. Lagertemperatur                    | 45 °C         |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb   | 0 - 95%       |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95%       |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>          |               |

## Produktdatenblatt

---

|   |  |
|---|--|
| Breite                                  | 17.4 cm                                  |
| Tiefe                                   | 44 cm                                    |
| Höhe                                    | 4.3 cm                                   |
| Gewicht                                 | 6 kg                                     |
| <b>Informationen zur Kompatibilität</b> |  |
| Entwickelt für                          | P/N: SUA1000RM1U, SUA750RM1U, SUA750RM1U |