

Produktdatenblatt

ASUS ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING - Grafikkarten - Radeon RX 580 - 8 GB

Produktbeschreibung: ASUS ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING - Grafikkarten - Radeon RX 580 - 8 GB
GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort

Gruppe: Videokarten
Hersteller: ASUS
Hersteller Artikel Nr: 90YV0AK0-M0NA00
EAN: 4712900696295

Marketing:

Jeder kämpft für etwas und unsere weltweite Community ist da keine Ausnahme. Statte dich mit der neuesten Radeon RX 500-Grafikkartenserie aus und hole dir das Gaming-Erlebnis und die Performance, die du verdienst. Bereite dich auf die Zukunft des Gaming vor. Aufbauend auf der aktuellen Polaris-Architektur.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING - Grafikkarten - Radeon RX 580 - 8 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 3.0 x16
Grafik-Engine	AMD Radeon RX 580
Speicher	8 GB GDDR5
Core Clock	1380 MHz
Streamprozessoren	2304
Effektiver Speichertakt	8 GHz
Speicherschnittstelle	256-bit
Max Auflösung	7680 x 4320
Schnittstellen	2 x HDMI 2 x DisplayPort DVI-D
API-Unterstützung	OpenGL 4.5
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.25 cm x 29.8 cm x 13.4 cm



Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 3.0 x16
Grafik-Engine	AMD Radeon RX 580
Core Clock	1380 MHz
Streamprozessoren	2304
Max Auflösung	7680 x 4320
Schnittstellen	2 x HDMI 2 x DisplayPort DVI-D

Produktdatenblatt

API-Unterstützung	OpenGL 4.5
Besonderheiten	Super Alloy Power II-Technologie, AUTO-EXTREME-Technologie, Aura RGB Lighting, MaxContact technology, ASUS FanConnect II, Patented Wing-Blade IP5X-Certified Fans, HDCP
Speicher	
Grösse	8 GB
Technologie	GDDR5 SDRAM
Effektive Taktrate	8 GHz
Busbreite	256-bit
Systemanforderungen	
Zusätzliche Anforderungen	8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 x ROG Klettverschluss
Software inbegriffen	Bildschirmtreiber, ASUS GPU Tweak II, Aura Utility
Breite	5.25 cm
Tiefe	29.8 cm
Höhe	13.4 cm

