

Produktdatenblatt

Eaton 5SC 2200i R/T - USV - 1980 Watt - 2200 VA



Produktbeschreibung: Eaton 5SC 2200i R/T - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 1980 Watt - 2200 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - Schwarz

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte
 Hersteller: Eaton
 Hersteller Artikel Nr: 5SC2200IRT
 EAN: 0743172088345

Marketing:

Die USV Eaton 5SC bietet bezahlbaren, zuverlässigen Line-interactive-Schutz für IT- und Industrieanwendungen. Die 5SC verfügt über eine LCD-Anzeige mit Echtzeit-Status- und Messanzeigen und ist mit ihrem Sinuswellen-Ausgang auch für hochempfindliche IT- und Industrieanwendungen von heute ausgelegt.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Eaton 5SC 2200i R/T - USV - 1980 Watt - 2200 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	26.5 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V + 6% / - 10%
Leistungskapazität	1980 Watt / 2200 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20 16A
Ausgabeanschlussstellen	8 x Leistung IEC 60320 C13 ; 1 x Strom IEC 60320 C19 16A
Betriebszeit (bis zu)	4 Min. bei 70% Last
Netzwerk	RS-232, USB
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montageschienen
Farbe	Schwarz
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 52.2 cm x 8.62 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Line-Interactive

Produktdatenblatt

Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 184-276 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 0.1%
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20 16A
Angaben zu	8 x Leistung IEC 60320 C13 ; 1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsleistungsanschlüssen	16A
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	1980 Watt / 2200 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Batterie	
Laufzeit (bis zu)	7 min bei halbe Beladung ; 4 min bei 70% Last
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ; 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ; 1 x Fernspeisung (an/aus) - Klemmleiste
Erweiterungssteckplätze	1 Erweiterungssteckplatz
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montageschienen
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Integrierter Lüfter, Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, Tiefentladungsschutz, EIN/AUS-Fernschaltfunktion, Lüfter, Buck Operation, Booster-Technologie, Fader-Technologie, Hochfrequenz-Spur Interaktiv Technologie
Kennzeichnung	TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, cTUVus, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Eaton Intelligent Power Software Suite
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschartwicklung	45 dB
Abmessungen und Gewicht	
Breite	44.1 cm
Tiefe	52.2 cm
Höhe	8.62 cm
Gewicht	26.5 kg