

Produktdatenblatt

ASPOWER R2A-DV0550-N - Stromversorgung - 550 Watt

Produktbeschreibung:	ASPOWER R2A-DV0550-N - Stromversorgung (intern) - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 550 Watt
Gruppe:	USV & Stromversorgungsgeräte
Hersteller:	Inter-Tech Elektronik Handels
Hersteller Artikel Nr:	99997231
EAN:	4260455642293

Marketing:

Hochwertiges, 550 Watt starkes, redundantes 2U Server-Netzteil mit 80PLUS Gold Zertifizierung.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASPOWER R2A-DV0550-N - Stromversorgung - 550 Watt
Gerätetyp	Stromversorgung - intern
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Gewicht	2.55 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	550 Watt
Redundante Stromversorgung	Ja
Ausgabeanschlussstellen	2 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ; 6 x interne Stromversorgung, 4-polig ; 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker ; 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig ; 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
Kühlsystem	2 x 40-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 27 cm x 8.4 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Stromversorgung - intern
Stromversorgungsgerät	
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	47 - 63 Hz

Produktdatenblatt

Angaben zu	2 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 6 x interne
Ausgangsleistungsanschlüssen	Stromversorgung, 4-polig 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	550 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 25 A +5V - 25 A +12V - 45 A -12V - 1 A +5VSB - 4 A
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Stromkabel
MTBF	100,000 Stunden
Kühlsystem	2 x 40-mm-Lüfter
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz
Abmessungen und Gewicht	
Breite	10 cm
Tiefe	27 cm
Höhe	8.4 cm
Gewicht	2.55 kg