

Produktdatenblatt

Verbatim Fingerprint Secure - Festplatte - 2 TB - USB 3.1 Gen 1

Produktbeschreibung: Verbatim Fingerprint Secure - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Verbatim
 Hersteller Artikel Nr: 53651
 EAN: 0023942536512

Marketing:

Der Schutz Ihrer Daten, gerade unterwegs, wird heute immer mehr zur Hauptaufgabe - nicht nur für Unternehmen, sondern auch aus persönlicher Sicht. Stellen Sie sich vor, Sie lassen Ihre persönlichen Dateien z. B. im Zug oder auf dem Rücksitz eines Taxis liegen, und zwar in Kenntnis der Tatsache, dass jeder auf sie zugreifen kann, da sie auf einer Standardfestplatte gespeichert wurden. Die durch Fingerabdruck gesicherte Festplatte nutzt eine Kombination aus 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung und biometrischer Technologie für volle Informationssicherung.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Verbatim Fingerprint Secure - Festplatte - 2 TB - USB 3.1 Gen 1
Typ	Festplatte - extern (tragbar) - Fingerabdruck-Erkennung, LED-Zugangsanzeige
Kapazität	2 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 1 - USB-C
Datenübertragungsrate	5,0 Gbps (USB 3.1 Gen 1) / 480 Mbps (USB 2.0)
Merkmale	Fingerabdruck-Erkennung, LED-Zugangsanzeige
Stromversorgung	USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81 mm x 126 mm x 16.5 mm
Gewicht	182 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität	2 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES

Produktdatenblatt

Schnittstelle	USB 3.1 Gen 1
Merkmale	Fingerabdruck-Erkennung, LED-Zugangsanzeige
Breite	81 mm
Tiefe	126 mm
Höhe	16.5 mm
Gewicht	182 g
Leistung	
Übertragungsrate Schnittstelle	5,0 Gbps (USB 3.1 Gen 1) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.1 Gen 1 - 24-poliger USB-C
Stromversorgung	
Stromversorgung	USB-Bus
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	NERO BackItUp
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS 9.1, Apple MacOS 9.2, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.1.5, Apple MacOS X 10.3, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen	Windows 7/8/10 - Pentium II - 50 MHz - RAM 64 MB ; MacOS - RAM 64 MB
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Kabel ; 1 x USB-C auf USB-A Adapter
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)