

Produktdatenblatt

Intenso Memory Center - Festplatte - 6 TB - USB 3.0

Produktbeschreibung: Intenso Memory Center - Festplatte - 6 TB - extern (Stationär) - 3.5" (8.9 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 32 MB - Schwarz

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Intenso
 Hersteller Artikel Nr: 6031514
 EAN: 4034303025459



Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Intenso Memory Center - Festplatte - 6 TB - USB 3.0
Typ	Festplatte - extern (Stationär) - LED-Stromanzeige, formatiert mit FAT32, Ein-/Ausschalter
Kapazität	6 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	USB 3.0
Datenübertragungsrate	5.0 Gbps (USB 3.0)
Puffergrösse	32 MB
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Merkmale	LED-Stromanzeige, formatiert mit FAT32, Ein-/Ausschalter
Stromversorgung	Wechselstromadapter im Lieferumfang
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	120 mm x 189 mm x 34 mm
Gewicht	650 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität	6 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	USB 3.0
Puffergröße	32 MB
Merkmale	LED-Stromanzeige, formatiert mit FAT32, Ein-/Ausschalter
Breite	120 mm
Tiefe	189 mm
Höhe	34 mm
Gewicht	650 g

Produktdatenblatt

Leistung	
Übertragungsrate Schnittstelle	5.0 Gbps (USB 3.0)
Max.	85 MB/s
Datenübertragungsgeschwindigkeit	
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit	USB 3.0 (lesen): 85 MB/s USB 3.0 (schreiben): 75 MB/s
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
Stromversorgung	
Stromversorgung	Wechselstromadapter im Lieferumfang
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software & Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1, Windows 10
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB 3.0-Kabel - USB Typ A auf B - extern
Kennzeichnung	WEEE 2002/96/EC
Farbe	Schwarz
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 90%