

ASUS XG-C100F - Netzwerkadapter

Produktbeschreibung:	ASUS XG-C100F - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x4 - 10 Gigabit SFP+ x 2
Gruppe:	Netzwerkadapter
Hersteller:	ASUS
Hersteller Artikel Nr:	90IG0490-MO0R00
EAN:	4712900741230

Marketing:

Die ASUS XG-C100F ermöglicht bis zu vier extrem schnelle Netzwerkverbindungen mit 10 Gbit/s, über Glasfaser- oder DAC-Kabel. Die Karte wird einfach in einen PCI-Express-2.0/3.0-x4-Steckplatz eingesetzt und bietet SFP+ Verbindungen, die bis zu 10x schneller sind, als bei einem Gigabit-Netzwerk - perfekt für die Übertragung von großen Dateien, 4K-Streaming und Gaming mit niedrigen Latenzen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS XG-C100F - Netzwerkadapter
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x4
Ports	10 Gigabit SFP+ x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.159 cm x 12.05 cm x 11.33 cm
Gewicht	110 g
Data Link Protocol	10 GigE
Datenübertragungsrate	10 Gbps

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x4
Netzwerk	
Ports	10 Gigabit SFP+ x 2
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Leistungsmerkmale	Quality of Service (QoS), VLAN Tagging
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x SFP+
Verschiedenes	
Kennzeichnung	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1p
Maße und Gewicht	

Produktdatenblatt

Breite	2.159 cm
Tiefe	12.05 cm
Höhe	11.33 cm
Gewicht	110 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C